

Clonador Borrador Autónomo USB 3.0 / eSATA a SATA de 4 Bahías para Discos Duros y SSDs 1:3 - Docking Station - Sanitizador

ID del Producto: SATDOCK4U3RE



La Estación de Acoplamiento/Duplicador de Disco Duro USB 3.0 y eSATA 1 a 3, SATDOCK4U3RE permite duplicar/clonar un disco duro SATA en hasta tres unidades SATA al mismo tiempo como si fuera un dispositivo independiente. El duplicador también puede funcionar como una estación de acoplamiento para disco duro de 4 bahías mediante la conexión a un sistema de computador host. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del computador.

Con capacidad para realizar la duplicación del sector 1:3 y HPA desde un único disco SATA a otros tres simultáneamente (a una velocidad de hasta 72 MBps), el duplicador/estación de acoplamiento ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Como dock para discos duros externos, se puede conectar al computador host a través de una conexión USB 3.0 o eSATA y proporcionar velocidades de transferencia de datos desde los discos duros al computador de hasta 5 Gbps o 3Gbps, respectivamente.

Ofrece funciones de Borrado Rápido y Seguro, y soporte para discos IDE utilizando el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) que se suministra con el producto. Incluye funciones de borrado rápido y seguro, además de compatibilidad con unidades de disco duro IDE, mediante el adaptador de unidad de disco duro SATA a IDE, modelo SAT2IDEADP. Esta función de borrado garantiza que se purgan los datos (borrado seguro), lo cual es un requisito de agencias y organizaciones gubernamentales, que tienen directrices muy estrictas sobre la eliminación de datos. La depuración es un método muy seguro de borrar datos de su dispositivo de almacenamiento, compatible con la norma NIST 800-88 Rev. 1 del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por su sigla del inglés) sobre limpieza de medios.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Creación de múltiples réplicas exactas de una unidad de origen en una nueva unidad para un gran despliegue de sistemas informáticos idénticos
- Técnicos policiales y forenses que necesitan una o varias copias exactas del disco duro original para realizar pruebas o investigaciones
- PYMES, OEM, integradores de sistemas, técnicos de informática y de servicios que requieren un acceso rápido al contenido de un disco duro externo desnudo, o la capacidad de clonar datos para la recuperación de datos/disco.

Características

- CLONE Y ACOPLA UNIDADES SATA: Realiza la clonación o el borrado autónomo de unidades SATA de 2,5/3,5" sin necesidad de un ordenador - También funciona como adaptador USB 3.2 / eSATA a SATA para acceder rápidamente a sus unidades desde un ordenador
- COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Funciona con SSD/HDD SATA e IDE de 2,5/3,5" - El adaptador y los cables IDE incluidos admiten unidades IDE de 40 patillas/3,5" y de 44 patillas/2,5" - Independiente del sistema operativo - Incluye un adaptador de corriente
- MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO: Hasta 4,2 GB/min de clonación independiente sector por sector - El disco de destino debe ser igual/más grande que el de origen - Admite el borrado rápido y el borrado seguro (purga NIST SP 800-88 Rev 1)
- PANTALLA LCD DE MENÚ: Utilice la navegación por el menú con botones para seleccionar los modos de duplicación y borrado, y visualizar información de la unidad - USB 3.2 Gen 1 o eSATA (opcional) - Carga superior y botones de expulsión - LEDs multifunción
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta base clonadora discos duros está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventiladores	2 - 60 mm

Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMB394 JMicron - JMS539

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	4.2GBpm
Modos de borrado	Quick Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (16TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (4TB total)
Índice de Inserción	15,000 cycles per bay

Conector(es)

Conectores de la Unidad	4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pines, datos) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED 4 - Encendido/Actividad de la Unidad

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.0 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Consumo de Energía	78

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	11.2 in [28.4 cm]
Ancho del Producto	6.8 in [17.2 cm]
Altura del Producto	3.8 in [9.6 cm]
Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.5 in [34.4 cm]
Ancho de la Caja	8.8 in [22.3 cm]

Altura de la Caja 7.1 in [18.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.1 lb [2.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock Duplicador SATA
	1 - Adaptador SATA a IDE
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Cable eSATA
	1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4
	1 - Cable IDE de 40 pines
	1 - Caja de tornillos de montaje
	1 - Cable IDE de 44 a 40 pines
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.