

DAC Twinaxケーブル／1m／MSA対応アンコード／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: SFP10GPC1M



MSA準拠SFP+ダイレクトアタッチケーブル。10Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した10GbE接続を提供し、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。

このパッシブDACケーブルは、SFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計された1mのSFP+銅線ケーブルは、ラック間のネットワークスイッチ／サーバー2点接続など、中距離の用途に適しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ラック内の2点間ネットワークスイッチ／サーバー接続

製品の特長

・MSA アンコード SFP+ ケーブル(DAC):
アンコードトランシーバおよびモジュール対応MSA準拠のスイッチで動作する10Gダイレクトアタッチケーブルケーブル

・仕様: 1m／10Gbps／パッシブ2軸(銅線)／2x SFP+
ポート接続用コネクタ／100 Ω インピーダンス／30AWGワイヤゲージ／PVCケーブル被覆材／ホットスワップ可能／MSA準拠

サーバーラーム用: ラック内やラック間のファイバーケーブルに代わる、費用対効果の高い銅線。高性能、高信頼性、低メンテナンス性を考慮したMini GBIC DAC

・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

・ MSA準拠スイッチ対応: 低消費電力の10 GbE DACケーブル。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどのアンコードモジュールやトランシーバーに対応するネットワークスイッチにも対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

性能

最大データ転送速度	10Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 – SFP+
コネクタB	1 – SFP+

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)
湿度	35 – 60% RH

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	74.0 g [2.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	13.3 cm [5.2 in]
パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	1.8 cm [0.7 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	76.0 g [2.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ ケーブル
---------	---------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。