

Clonador y Borrador Autónomo 1:1 para Discos Duros y SSD SATA - Sanitizador - Pantalla LCD - Cumple con TAA

ID del Producto: SATSASDUPE11



Este duplicador y borrador de unidades autónomo admite unidades SATA y SAS, por lo que es ideal para aplicaciones de almacenamiento empresarial y centros de datos. Compatibilidad con unidades de 2,5" y 3,5", proporciona una solución de gestión de unidades versátil y rentable.

Con el duplicador de unidades, puede clonar unidades SATA o SAS 1:1 a velocidades de hasta 13 GB por minuto. Proporciona a los profesionales Informáticos y a los administradores de sistemas una potente herramienta para gestionar eficazmente las unidades de la infraestructura de servidores backend o las unidades distribuidas a los empleados de la organización. Contribuye a un flujo de trabajo más eficaz al permitir la realización de tareas de duplicación sin necesidad de utilizar un ordenador o software. Puede realizar rápidamente copias de seguridad y archivar datos, duplicar datos para la creación de imágenes de disco o transferir contenidos a unidades adicionales para profesionales de oficina, personal médico, personal de la administración pública u otros empleados.

El clonador/borrador de unidades ofrece cuatro modos de duplicación, incluyendo Sistema y ficheros, Todas las particiones, Sector por sector (toda la unidad) y Copia porcentual.

Borre unidades SATA o SAS con facilidad, sin necesidad de un ordenador host. Como borrador de unidades, el SATSASDUPE11 puede borrar dos unidades simultáneamente y le permite elegir entre siete modos de borrado, incluyendo borrado rápido, borrado seguro conforme a la norma NIST 800-88 Rev. 1, sobrescritura en una pasada, sobrescritura en tres pasadas (DoD), borrado y comparación en tres pasadas, sobrescritura en siete pasadas y borrado criptográfico.

Los múltiples modos de borrado le ofrecen la garantía de que los datos pueden borrarse de forma segura al reutilizar las Unidades. Esto alivia las preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la privacidad cuando se borran datos sensibles, algo importante para muchos despachos profesionales como los de médicos, abogados y contables.

El borrador de unidades también le permite mantener un registro de los trabajos de borrado

completados, con registro de borrado incorporado, para fines de auditoría. Se conecta a una impresora serie RS232 para imprimir un registro del procedimiento de borrado y confirmar que el borrado se ha completado con éxito. El comprobante impreso muestra claramente la hora y la fecha del borrado, así como el modo de borrado utilizado.

El duplicador y borrador de Unidades proporciona a los profesionales Informáticos una solución fácil de usar en un entorno de oficina o servidor. Ofrece cómodos botones de navegación por los menús y una pantalla LCD integrada que identifica claramente el modo de duplicación o borrado y el estado de la tarea. Dado que es independiente del sistema operativo, no necesita software ni controladores.

Su funcionamiento autónomo proporciona una configuración rápida, sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Puede trasladar fácilmente el dispositivo de una habitación a otra, para trabajar con Unidades de disco en diferentes ubicaciones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mejora la gestión de las unidades en aplicaciones de almacenamiento empresarial y centros de datos
- Es ideal para los profesionales de informática y los administradores de sistemas que necesitan acceder rápidamente a los archivos para realizar copias de seguridad y archivar datos, duplicar datos para la creación de imágenes de disco o transferir contenido a unidades adicionales
- Borre con confianza información sensible o confidencial: ideal para empresas y organizaciones con problemas relacionados con la privacidad, como la información legal y médica
- Borre con seguridad los datos para reutilizar las unidades SSD o HDD

Características

- CLONE Y BORRE UNIDADES SAS / SATA: Este duplicador y borrador de unidades SAS y SATA 1:1 autónomo es compatible con unidades de 2,5/3,5" - 4 modos de clonación y 5 modos de borrado
- COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite discos duros/SSD SAS y SATA de 2,5/3,5" de cualquier capacidad - Firmware actualizable - Incluye cables SAS a SATA - eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) con adaptadores que se venden por separado

- MODOS DE COPIA Y BORRADO: Modos de duplicación: Sector a Sector (Disco Entero), Sistema y Ficheros, Todas las Particiones y Copia Porcentual; Modos de Borrado: Rápido, seguro, Sobrescritura 1/3/7 pasos (DoD / NIST SP 800-88 Rev 1 Clear), criptográfico
- PANTALLA LCD DE MENÚ: Navegación por botones para seleccionar modos de duplicación/borrado y mostrar información - Utilice Copiar y Comparar para verificar su unidad clonada con la de origen - Registro de borrado con puerto de impresora RS232
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta base clonadora de discos duros está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SAS & SATA
ID del Conjunto de Chips	Xilinx - SPARTAN-6

Rendimiento

4Kn Support	Sí
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	13GBpm
Modos de borrado	Quick Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

3-Pass Erase and Compare

3-Pass Overwrite

7-Pass Overwrite

Cryptographic Erase

Conector(es)

Conectores de la Unidad 2 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)

Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DB 9-pin Serial

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Observaciones / Requisitos

Nota Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.

Indicadores

Indicadores LED 2 - Alimentación

2 - Pase

2 - Fallo

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 1.2A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 7A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 90

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad 20% ~ 80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 8.1 in [20.5 cm]

Ancho del Producto 3.7 in [9.5 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Peso del Producto 1.6 lb [0.7 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 14.8 in [37.6 cm]

Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 lb [2.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Duplicador y borrador SATA/SAS
- 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
- 2 - cables conectores de unidades

2 - protectores de unidades

1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.