

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m

N° de produit: SFPCMM3M



Le modèle SFPCMM3M est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence et peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel
- Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)

Spécifications techniques

- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
- Échangeable à chaud
- Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-CU3M
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Impédance	100 Ohm
Réseaux compatibles	10 Gb/s
Consommation électrique	< 0.5 W

Connecteur(s)

Connecteur A	SFP+
Connecteur B	SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C
Température de stockage	-40°C to 80°C

Caractéristiqu



es physiques

Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [14.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Poids du produit	4.6 oz [131.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Poids brut	4.9 oz [140.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 3 m
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

