

1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht

Produkt-ID: SDOCKU313E



Verbinden und nutzen Sie eine beliebige 2,5"- oder 3,5"-SATA-Festplatte oder -SSD mittels dieser Dockingstation mit Einzelaufwerk über USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 GBit/s) oder eSATA-Anschluss.

Die Dockingstation eignet sich ideal für IT-Profis und ermöglicht den schnellen Zugriff auf ein SATA Solid State Drive oder eine Festplatte zur Image-Erstellung und Datenwiederherstellung sowie für Backups.


Stellen Sie eine Verbindung über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA her und profitieren Sie von der hohen Leistung der neuesten SSDs und HDDs.

Der vertikale Platteneinschub der Dockingstation erleichtert das Andocken und Wechseln von Festplatten Ihres Desktop-Computers oder Laptops. Schieben Sie einfach Ihre SSD oder HDD in den Platteneinschub oben auf der Dockingstation ein. Dafür benötigen Sie weder Werkzeug noch Festplattenträger. Die schnelle und einfache Entfernung der Festplatte erfolgt über die Festplatten-Auswurfaste.

Für den Anschluss an neuere USB-C-fähige Geräte umfasst der Lieferumfang der Dockingstation mit Einzelaufwerk ein USB Type-A-auf-Type-C-Kabel. Das ebenfalls mitgelieferte USB Type-A-auf-Type-B-Kabel garantiert die Abwärtskompatibilität mit Ihren bestehenden USB 3.0, 2.0 und 1.x Geräten. Auch ein eSATA-Kabel gehört zum Lieferumfang der Dockingstation.

Für eine verbesserte Performance ist die Dockingstation UASP-kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Festplatten, ideal für Anlagenbauer und IT-Profis
- Sichern Sie Daten schnell auf ein Archivlaufwerk
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- **FESTPLATTEN DOCKINGSTATION:** Diese 1-Bay Festplatten Dockingstation ermöglicht den Zugriff auf ein 2,5/3,5" SATA-Laufwerk zur Datensicherung, Imaging und Datenübertragung über USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) oder eSATA
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt eine 2,5/3,5" SATA HDD/SSD beliebiger Kapazität; 4Kn-kompatibel; OS-unabhängig; IDE(SAT2IDEADP), mSATA(SAT2MSAT25) und M.2 SATA(SAT32M225) Adapter separat erhältlich; Inklusive 1 m eSATA, USB-A und USB-C Kabel
- **LEISTUNG:** Maximale Leistung Ihres SATA 3 Laufwerks mit 10 Gbit/s USB 3.2 oder 6 Gbit/s eSATA Anschluss. Integrierter SATA-Controller mit aktualisierbarer Firmware; Abwärtskompatibel mit früheren SATA/USB Versionen; Keine Software/Treiber erforderlich
- **SPEZIFIKATIONEN:** Festplatten Dock mit einem Schacht; SATA 1/2/3 mit TRIM; eSATA (6 Gbit/s) & USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschluss; Werkzeuglose Konstruktion; Top-Loading Design mit Auswurfaste; Inkl. 1 m eSATA, USB-A und USB-C Kabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Single Bay Festplatten Dockingstation für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter Nein

Schnittstelle USB 3.2 Gen 2

	eSATA
Bustyp	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM
Leistung	
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
Steckverbinder	
Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Typ-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbit/s) 1 - eSATA (7-polig, Daten)
Software	
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	
Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	2.0 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	24
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
	Produktbreite	3.7 in [9.3 cm]
	Produkthöhe	2.5 in [6.3 cm]
	Produktgewicht	14.5 oz [410 g]
Verpackungsinformationen		

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.2 cm]
Paketbreite	3.9 in [9.8 cm]
Pakethöhe	6.8 in [17.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.1 & eSATA HDD/SSD Dockingstation
	1 - Universal-Stromadapter (NA+JP/UK/EU/ANZ)
	1 - 3,3 ft. [1 m] USB-A-auf-USB-B-Kabel
	1 - 1 m [3,3 Fuß] USB-C-auf-USB-B-Kabel
	1 - 3,3 ft. [1 m] eSATA-Kabel
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.