

Estante Ventilado 2U para Rack de Servidores - Bandeja Universal Voladiza para Montaje en Rack de 19" - Capacidad de 91kg - de 14" (35,6cm) de Profundidad

ID del Producto: SHELF-2U-14-CENTER-V



SHELF-2U-14-CENTER-V le permite añadir un estante de 2U de 14 pulgadas (35,6cm) de profundidad a cualquier rack de 19 pulgadas de 2 postes que cumpla la norma EIA-310. El estante está ventilado para mejorar el flujo de aire y ayudar a reducir las temperaturas en su rack.

Fabricación de calidad

El estante de rack centrado puede sostener hasta 91 kg (200 lbs) de equipo y está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1/16 in (1,5 mm) para una durabilidad y robustez a largo plazo. Acomode sus accesorios o dispositivos no montables para facilitar el acceso o la conectividad de su equipo.

Hardware incluido

Incluye tuercas jaula M6 y tornillos M6 para montarlo en un momento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a los racks para servidores de 19 pulgadas que

cumplen con la norma EIA-310 y puede acomodar una profundidad interna de 14 pulgadas (35,6cm) para sus equipos de marcas como APC, Dell, Lenovo y HPE

- **ESTANTE DE MONTAJE CENTRAL:** El diseño de montaje central permite un fácil acceso a la parte delantera y trasera del equipo, lo que permite una instalación, un mantenimiento y un tendido sencillo de cables
- **DISEÑO DURABLE:** Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC de 1/16 pulgadas (1,5 mm), garantizando una durabilidad a largo plazo. Soporta un peso de 200 libras (91 kg), lo que lo convierte en el estante de rack perfecto para cualquier entorno
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN:** La placa ventilada de la estantería en voladizo ayuda a mejorar el flujo de aire para disipar eficazmente el calor de su equipo
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de la informática por más de 30 años. Este estante para rack ventilado de 2U está respaldado de por vida por StarTech.com, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	

EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	200.7 lb [91 kg]
-----------------------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	19.0 in [48.3 cm]
Profundidad Interna	13.7 in [34.9 cm]
Longitud del Producto	14.0 in [35.6 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 3.4 in [8.7 cm]

Peso del Producto 5.1 lb [2.3 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 16.1 in [40.8 cm]

Ancho de la Caja 21.7 in [55.0 cm]

Altura de la Caja 4.8 in [12.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.4 lb [3.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - estante

10 - Tuercas Enjauladas M6

10 - Tornillos Enjaulados M6

10 - Arandelas de Plástico

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.