

Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

ID del Producto: SDOCKU33BV



La estación de conexión USB 3.0 con UASP disponible, modelo SDOCKU33BV, facilita la conexión y el intercambio de unidades SATA III de disco duro (HDD) y de estado sólido (SSD), tanto de 2,5" como 3,5", a través de un puerto USB disponible. La base de conexión tiene un rendimiento hasta 70% más rápido que USB 3.0 convencional cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible y se aprovecha así todo el potencial de las unidades de disco duro SATA III.

Gracias al soporte para SATA I/II/III, unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD es compatible con casi cualquier unidad de disco duro SATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del computador.

Es posible aumentar aún más el valor de esta estación de conexión de discos duros si se agrega nuestro adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5"o 3,5" en una base de conexión de disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SDOCKU33BV soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.


El modelo SDOCKU33BV está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Añada un acceso rápido a las unidades para la recuperación de datos o la recuperación de los mismos.
- Realice una copia de seguridad de los datos rápidamente en una unidad de archivo externa
- Pruebe o evalúe diferentes discos duros e intercambie entre ellos
- Acceda rápidamente a las unidades para crear imágenes

Características

- DOCKING STATION PARA DISCOS DUROS: Esta docking station para discos duros de una sola bahía permite acceder a una unidad SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad de ficheros, crear imágenes y transferir datos a través de USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite discos duros SATA de 2,5/3,5" y SSD de cualquier capacidad - Independiente del sistema operativo - Adaptadores IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) y M.2 SATA (SAT32M225) que se venden por separado
- RENDIMIENTO: El diseño de carga superior sin herramientas permite un intercambio en caliente rápido de las unidades de disco inactivas - Compatible con versiones anteriores de SATA y USB - No requiere software / controladores
- ESPECIFICACIONES: SATA I/II/III - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Diseño sin herramientas - Bahía de unidad de carga superior - Indicadores LED de alimentación y actividad - Incluye un cable USB 3.2 (5 Gbps) tipo A de 0,9m y un adaptador universal de corriente
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta docking station de discos duros de una bahía está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053 - 6G

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	5.5 in [13.9 cm]
Ancho del Producto	3.6 in [9.1 cm]
Altura del Producto	2.0 in [5.2 cm]
Peso del Producto	11.2 oz [318.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión de disco duro USB 3.0 SATA
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.