

SFP モジュール／MSA対応アンコード／100BASE-LX準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: SFP100BLXST



MSA準拠SFPモジュール。100BASE-LX対応のMSA準拠スイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大で10kmの距離に対応し、安定した100Mbイーサネット接続を提供します。〈b〉技術仕様

- ・ 波長: 1310nm
- ・ 最大データ転送レート: 155Mbps
- ・ タイプ: シングルモード光ファイバ
- ・ 接続タイプ: LC接続
- ・ 最大転送距離: 10km
- ・ 電力消費: 1W以下
- ・ DDM: 対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFPモジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 故障または破損したSFPモジュールを交換
- ・ ネットワークをリモートセグメントに拡張

製品の特長

- ・ MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・ 1W以下の低消費電力
- ・ 100BASE-LX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・ 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
WDM	なし
業界標準	IEEE 802.3u 100BASE-LX

性能

最大データ転送速度	155 Mbps
最大伝達距離	10 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1310 nm
ファイバ動作モード	全二重／半二重 (ハーフ／フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	100 Mbps
消費電力(W)	< 1 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバー LC 2芯
--------------	------------------

特記 / 必要条件

注意	100Mbps対応の光ファイバネットワーク装置またはメディアコンバータ用の製品です。
----	--

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	59.0 mm [2.3 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	30.0 g [1.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	9.1 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	44.0 g [1.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFPトランシーバー
---------	----------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。