

MSA conform transceiver module - 100BASE-ZX

Productcode: SFP100BZXST



De SFP100BZXST is een MSA-conforme SFP glasvezel transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 100BASE-ZX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 80 km en levert betrouwbare 100 Mb Ethernet connectiviteit via glasvezelkabels. **Technische specificaties:**

- Golflengte: 1550nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 155 Mbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 80 km
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- DDM: Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Ondersteunt single-mode glasvezel (LC connector)
- Biedt betrouwbare 100 Mbps verbindingen voor 100BASE-ZX conforme netwerken
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-ZX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	80 km (49.7 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Ja



Compatibele netwerken 100 Mbit/s

Vermogensopname < 1 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid Glasvezel LC duplex

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product 2.4 in [60.0 mm]

Breedte product 0.6 in [14.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [16.0 mm]

Gewicht product 0.6 oz [18.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.6 in [11.8 cm]

Package Width 3.7 in [95.0 mm]

Package Height 1.3 in [34.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.7 oz [47.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP-transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

