

Cable de Fibra Óptica Dúplex LC a LC (UPC) OS2 Monomodo de 10m - 9/125µm - 100G  
- Resistente a Dobleces - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra

ID del Producto: SMDOS2LCLC20M



El cable de parcheo de fibra óptica dúplex monomodo LC a LC OS2 facilita la conectividad en redes 100G. Es compatible con la multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) en una amplia gama de longitudes de onda de 1260-1625 nm, lo que mejora el aislamiento de los canales para obtener una intensidad de señal óptima en largas distancias.

Este cable de fibra monomodo de 9/125µm admite fuentes optimizadas para láser de 1260-1625 nm y es ideal para conexiones críticas entre servidores, conmutadores y equipos de centros de datos. Es compatible con redes OS1, lo que garantiza una conexión fiable en entornos de fibra heredados.

Las férulas cerámicas fabricadas con precisión garantizan una alineación exacta de la fibra para una pérdida de inserción inferior a 0,3 dB. Los extremos de fibra LC a LC pulidos por ultra contacto físico (UPC) mejoran enormemente las características de pérdida de retorno con respecto a las antiguas técnicas de pulido con PC. El núcleo de fibra insensible a los dobleces está rodeado por una capa de material de bajo índice de refracción. Este material reduce la cantidad de luz que puede escapar del cable de fibra al reflejar la luz de nuevo en la fibra. El cable de conexión de fibra OS2 está diseñado para una atenuación baja y un rendimiento que supera las normas industriales ITU-T G652.D/G657.A1 y IEC60703-2-50 tipo B1.3/B6.a1.

Cubierto con una cubierta ignífuga de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH), el cable de fibra OS2 emite pocos humos y gases tóxicos cuando se expone a un calor extremo o en caso de incendio. Esto permite realizar instalaciones de cables más seguras en zonas con poca ventilación, incluidos algunos entornos industriales, entornos autónomos como trenes y aviones, así como entornos residenciales en los que debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los códigos de construcción.

Cada cable de fibra OS2 se somete individualmente a pruebas de rendimiento de pérdida de inserción e incluye un informe de la prueba, para garantizar la compatibilidad y una fiabilidad del 100%.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso en aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits y de canal de fibra
- Para conexiones de alta velocidad y baja latencia entre servidores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento
- Permiten una transmisión de datos sin interrupciones con una pérdida de señal mínima

## Características

- **CABLE DE FIBRA OS2:** Inmune a las interferencias electromagnéticas y optimizado para redes de 100Gbps - La multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) permite un soporte ampliado de longitudes de onda de 1260-1625nm
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Pérdida de retorno mejorada respecto al pulido PC - Conectores numerados y codificados por colores indicando la polaridad - Núcleo de fibra insensible a la flexión - Cubierta reforzada con aramida - Radio de doblez cargado de 10mm
- **SEGURIDAD Y FIABILIDAD:** Probado individualmente - Informe de pruebas incluido - La cubierta LSZH emite pocos humos tóxicos si se quema - Seguro para espacios cerrados - El valor de atenuación por debajo de 0,35 dB/km supera los estándares de la industria
- **COMPATIBILIDAD:** El cable admite redes de 100G - Retrocompatible con OS1 - La alta resistencia a los microdobles facilita los dobles estrechos en instalaciones complejas - Ideal para conectar entre servidores/conmutadores y equipos de centros de datos
- **ESPECIFICACIONES:** 20 metros - OS2 monomodo; LC/LC (UPC) dúple - 100Gbps - 9/125µm - 1260-1625nm optimizado para láser - Pérdida de inserción: ≤0,3dB - Pérdida de retorno: ≥55dB - Diámetro exterior del cable: 2mm - Radio de doblez: 10mm cargado/descargado

---

### Hardware

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Política de Garantía      | Lifetime |
| Active or Passive Adapter | Pasivo   |
| Tamaño de Fibra           | 9/125    |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Cable Tipo Jacket       | Low Smoke Zero Halogen                         |
| Grado de Inflamabilidad | Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos) |
| Clasificación de Fibra  | OS2                                            |

#### Rendimiento

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 100 Gbps                                                                         |
| Clasificación de Cables               | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps                                                        |
| Longitud Máxima del Cable             | 3.3 ft [1 m]                                                                     |
| Tipo de Fibra                         | Monomodo                                                                         |
| Longitud de Onda                      | 1260nm to 1625nm                                                                 |
| Especificaciones Generales            | Pérdida de Inserción: $\leq 0,3\text{dB}$ Pérdida de Retorno: $\geq 55\text{dB}$ |

#### Conector(es)

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Conector A | 1 - Dúplex de fibra óptica LC |
| Conector B | 1 - Dúplex de fibra óptica LC |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura Operativa         | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Humedad                       | 40% - 70%                   |

#### Características Físicas

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Color              | Amarillo           |
| Estilo de Conector | Recto              |
| Tipo de Gabinete   | Polypropylene (PP) |
| Longitud del Cable | 65.6 ft [20 m]     |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Cable OD              | 0.1 in [2 mm]    |
| Longitud del Producto | 65.6 ft [20.0 m] |
| Ancho del Producto    | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Altura del Producto   | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Peso del Producto     | 5.0 oz [141.0 g] |

---

Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja         | 8.9 in [22.5 cm]  |
| Ancho de la Caja            | 21.9 in [55.6 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.1 in [2.7 cm]   |
| Peso (de la Caja) del Envío | 5.4 oz [152.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de Fibra Óptica Monomodo OS2 de 20m - LC a LC |
|                     | 1 - Test Report                                         |

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.