

DisplayPort-naar-Dual DVI Multi Monitor-adapter M/F - DP naar 2x DVI 3840x1200

Productcode: SP122DP2DVI



De SP122DP2DVI DisplayPort®-naar-Dual DVI-spanner/cloner is een innovatieve, externe multi-scherm/multi-monitor adapter waarmee u vanaf één DisplayPort-bron 2 DVI-schermen op uw desktop of laptop kunt aansluiten.

Met deze DisplayPort-naar-2x DVI grafische uitbreidingsmodule kunt u 2 DVI-monitors als één scherm gebruiken, voor een gecombineerde maximale resolutie van 3840x1200, om de ultieme breedbeeld-desktop te creëren. De DP-naar-Dual DVI-adapter kan ook worden gebruikt om uw primaire scherm te klonen en fungeert als een DisplayPort-naar-Dual DVI-videosplitter.

De grafische uitbreidingsmodule is compatibel met een DisplayPort-videokaart en DVI-schermen en vereist geen software-installatie voor applicaties met meerdere schermen, waardoor de configuratie wordt vereenvoudigd en tijd wordt bespaard.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verhoog de maximale resolutie van uit videokaart; combineer en voeg twee schermen toe met een maximale resolutie van 3840x1200

- Kan worden gebruikt als een videowand voor digitale reclametoepassingen die breedbeeld- of panoramaschermen vereisen
- Gebruik SP122DP2DVI als een 2-poorts DisplayPort-naar-DVI-videosplitter
- Gebruik meerdere applicaties op afzonderlijke schermen - bewerk beelden, video, audioclips op beide schermen

Eigenschappen

- Uitbreiden van uw bureaublad of dupliceren van beeldscherm
- Gemakkelijk in het gebruik en werkt met elk besturingssysteem
- Ondersteunt gecombineerde resoluties tot 3840x1200 bij aansluiting op twee schermen
- Externe adapter maakt gebruik met desktops of laptops mogelijk
- Compatibel met HDMI®-monitors, met behulp van DVI-naar-HDMI®-adapters (apart verkrijgbaar)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DisplayPort
Poorten	2
AV-uitgang	DVI-D
	DVI

Prestaties

Maximale digitale resoluties	One Display: 1920x1200 Two Displays: 3840x1200
Ondersteunde resoluties	<h3>Supported Resolutions*</h3> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <tr style="text-align: center; color: #FFF; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #FFFFFF;"> <td colspan="2" valign="bottom" style="border-right: 1px solid #FFFFFF; background-color: #333">Two Monitors</td> </tr><tr style="text-align: center; color: #FFF; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #CCCCCC;"> <td width="125" valign="bottom" style="border-right: 1px solid #FFFFFF; background-color: #999">Computer Settings</td>

```
<td width="125" valign="bottom" style="border-right:
1px solid #FFFFFF; background-color: #999">Each
Monitor</td></tr><tr>  <td width="125"
valign="middle" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-left: 1px solid
#CCCCCC;"><center>3840 x 1200</td><td
width="125" valign="middle" style="border-bottom:
1px solid #CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1920 x 1200</td>  </tr><tr>
<td width="125" valign="middle"
style="border-bottom: 1px solid #CCCCCC; border-left:
1px solid #CCCCCC;"><center>3840 x 1080</td><td
width="125" valign="middle" style="border-bottom:
1px solid #CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1920 x 1080</td>  </tr><tr
valign="middle" bgcolor="#F6F6F6"><td width="125"
valign="middle" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-left: 1px solid
#CCCCCC;"><center>2560 x 1024</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1280 x 1024</td></tr><tr
valign="middle"><td width="125" valign="middle"
style="border-bottom: 1px solid #CCCCCC; border-left:
1px solid #CCCCCC;"><center>2048 x 768</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1024 x 768</td></tr><tr
valign="middle" bgcolor="#F6F6F6"><td width="125"
valign="middle" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-left: 1px solid
#CCCCCC;"><center>3360 x 1050</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1680 x 1050</td>  </tr><tr
valign="middle"><td width="125" valign="middle"
style="border-bottom: 1px solid #CCCCCC; border-left:
1px solid #CCCCCC;"><center>3200 x 1200</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1600 x 1200</td></tr><tr
valign="middle" bgcolor="#F6F6F6"><td width="125"
valign="middle" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-left: 1px solid
#CCCCCC;"><center>2880 x 900</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1440 x 900</td>  </tr><tr
valign="middle"><td width="125" valign="middle"
style="border-bottom: 1px solid #CCCCCC; border-left:
1px solid #CCCCCC;"><center>1600 x 600</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>800 x 600</td></tr><tr
valign="middle" bgcolor="#F6F6F6"><td width="125"
valign="middle" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-left: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1280 x 480</td><td
```

```
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>640 x 480</td></tr><tr
valign="middle"><td width="125" valign="middle"
style="border-bottom: 1px solid #CCCCCC; border-left:
1px solid #CCCCCC;"><center>2800 x 1050</td><td
width="125" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC; border-right: 1px solid
#CCCCCC;"><center>1400 x 1050</td></tr><tr
valign="top" style="background-color: #F6F6F6;
font-size: 9px; color: #666666; text-align: left;"><td
colspan="2" style="border-bottom: 1px solid
#CCCCCC;"><p style="font-weight: bold; float: left;
width: 5%;">Notes:</p><p style="float: right; width:
90%;">Based on a Vertical Refresh Rate of 60Hz.
```

*GPU dependent. EDID (Extended Display Identification Data) maximum resolution capabilities may differ based on GPU capability.</p></td></tr> </table>

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	
Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	2 - DVI-I (29-polig)
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zilver
Accentkleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	3.7 oz [105 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [202 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort®-naar-Dual DVI Multi Monitor-adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.