

MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3 m

Produkt-ID: SFP10GPC3M



Das SFP10GPC3M ist ein MSA-konformes SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 10G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.

Dieses passive Twinax-Kabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses SFP+-Kupferkabel ist 3 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkschwitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkschwitches oder Server

Merkmale

- MSA UNCODED SFP+ KABEL (DAC): 10G DAC Kabel arbeitet mit MSA konformen Switches, die uncodierte Transceiver und Module akzeptieren
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 3 m | 10 Gbit/s | Passive Twinax (Kupfer) | 2x SFP+ Steckverbinder | 100 Ohm Impedanz | 30 AWG Drahtstärke | PVC Kabelmantel | Hot swappable | MSA Konform
- ERSTELLT FÜR SERVER-RÄUME: Mini GBIC DAC ist eine kosteneffektive Kupferalternative zu Glasfaserkabeln in und zwischen Racks. Werkseitig konfektioniert bedeutet hohe Leistung und Zuverlässigkeit mit weniger Wartungsaufwand.
- AUSGEZEICHNETE UNTERSTÜTZUNG: StarTech.com unterstützt die Lebensdauer des Kabels selbst, nicht die Ihres Geräts; unsere Kabel machen Ihren OEM-Support nicht ungültig und zusätzlich bekommen Sie Zugang zu unseren Technischen Beratern 5/24
- WORKS WITH MSA KONFORME SWITCHES: Der 10 GbE DAC mit geringen Stromverbrauch arbeitet auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die uncodierte Module und Transceiver akzeptieren

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.1 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFP+
------------------	----------

	Steckverbinder B	1 - SFP+
Strom		
	Ausgangsspannung	3.3V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	35 - 60% RH
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	5.3 oz [150.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	7.1 in [18.0 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [136.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.