

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

N° de produit: SFP10GPC3M



Le modèle SFP10GPC3M est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe conforme aux normes MSA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner dans le cadre de déploiements réseau 10G. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage en cuivre, ce qui constitue une alternative plus économique aux installations en fibre optique.

Ce câble Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Échangeable à chaud, ce câble facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Fort d'une longueur de 3 m et conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ en cuivre est idéal pour les applications de moyenne distance, comme les connexions de serveur et de commutateur réseau entre racks.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

- **CÂBLE MSA UNCODED SFP+ (DAC)** : Le câble 10G à attachement direct fonctionne avec les switches conformes à la norme MSA qui acceptent les émetteurs-récepteurs et les modules non codés
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : 3m ; 10 Gbps ; Twinax passif (cuivre) ; 2x Connecteur enfichable SFP+ ; Impédance 100 Ohm ; Calibre de fil 30 AWG ; Gaine de câble PVC ; Remplaçable à chaud ; Conforme MSA
- **CONÇU POUR LES SALLES DE SERVEURS** : Le Mini GBIC DAC est une alternative économique au câble en fibre optique à l'intérieur et entre les racks. La terminaison en usine est synonyme de haute performance et de fiabilité avec moins de maintenance
- **SUPPORT EXCEPTIONNEL** : Nous garantissons la durée de vie du câble lui-même, et non de votre équipement ; Nos câbles n'annuleront pas le support OEM et vous aurez accès à nos conseillers techniques 5/24
- **SUPPORT EXCEPTIONNEL** : Nous garantissons la durée de vie du câble lui-même, et non de votre équipement ; Nos câbles n'annuleront pas le support OEM et vous aurez accès à nos conseillers techniques 5/24

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Câble en cuivre passif

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Impédance	100 Ohm
Réseaux compatibles	10 Gb/s
Consommation électrique	< 0.1 W (per end)

Connecteur(s)

	Connecteur A	1 - SFP+
	Connecteur B	1 - SFP+
Alimentation		
	Tension de sortie	3.3V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Humidité	35 - 60% HR
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	5.3 oz [150.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	7.1 in [18.0 cm]
	Largeur du Paquet	7.8 in [19.8 cm]
	Hauteur du Paquet	0.8 in [2.1 cm]
	Poids brut	4.8 oz [136.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble SFP+
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis