


Cable de Fibra Óptica Simplex LC a LC (UPC) OS2 Monomodo de 30m - 9/125 $\mu$ m - 40G/100G - Resistente a Dobleces - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra

ID del Producto: SPSMLCLC-OS2-30M



El cable de parcheo de fibra óptica simplex LC a LC OS2 monomodo facilita la conectividad en redes 40G/100G. Es compatible con la multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) en una amplia gama de longitudes de onda de 1260-1625 nm, lo que mejora el aislamiento de los canales para obtener una intensidad de señal óptima en largas distancias.

Conéctese a dispositivos de red de una sola fibra, incluidos paneles de conexión símplex, transceptores SFP y NIC de fibra. Este cable de conexión de fibra monomodo simplex OS2 de 9/125 $\mu$ m es compatible con redes OS1, lo que garantiza una conexión fiable en entornos de fibra heredados.

Las férulas cerámicas fabricadas con precisión garantizan una alineación exacta de la fibra para una pérdida de inserción inferior a 0,3 dB. Los extremos de fibra LC a LC pulidos por ultra contacto físico (UPC) mejoran enormemente las características de pérdida de retorno con respecto a las antiguas técnicas de pulido con PC. El núcleo de fibra insensible a la curvatura está rodeado por una capa de material de bajo índice de refracción. Este material reduce la cantidad de luz que puede escapar del cable de fibra al reflejar la luz de nuevo en la fibra. El cable de conexión de fibra OS2 está diseñado para una atenuación baja y un rendimiento que supera las normas industriales ITU-T G652.D/G657.A1 y IEC60703-2-50 tipo B1.3/B6.a1.

Cubierto con una cubierta ignífuga de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH), el cable de fibra OS2 emite pocos humos y gases tóxicos cuando se expone a un calor extremo o en caso de incendio. Esto permite realizar instalaciones de cables más seguras en zonas con poca ventilación, incluidos algunos entornos industriales, entornos autónomos como trenes y aviones, así como entornos residenciales en los que debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los códigos de construcción.

Cada cable de fibra OS2 se somete individualmente a pruebas de rendimiento de pérdida de inserción e incluye un informe de la prueba, para garantizar la compatibilidad y una fiabilidad del 100%.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso en aplicaciones Ethernet Gigabit de 40/100 y de canal de fibra
- Para conexiones simplex de alta velocidad y baja latencia entre servidores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento
- Permiten la transmisión fluida de datos en una sola fibra con una pérdida de señal mínima

## Características

- CABLE SIMPLEX OS2: Inmune a las interferencias electromagnéticas y optimizado para redes de 40G/100Gbps - Admite la transmisión bidireccional (BiDi) a través de una sola fibra - Ideal para instalaciones con limitaciones de espacio
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Extremos LC/LC-UPC para una pérdida de retorno mejorada respecto al pulido de PC - Núcleo de fibra insensible a los dobleces alojado en una cubierta reforzada con aramida para un radio de doblez cargado de 10mm
- SEGURIDAD Y FIABILIDAD: Probado individualmente - Informe de pruebas incluido - La cubierta LSZH emite pocos humos tóxicos si se quema - Seguro para espacios cerrados - El valor de atenuación por debajo de 0,35 dB/km supera los estándares de la industria
- COMPATIBILIDAD: El cable simplex admite redes 40G/100G - Retrocompatible con OS1 - La alta resistencia a los microdobleces facilita dobleces cerrados en instalaciones complejas - Ideal para configuraciones punto a punto o NIC y SFP de fibra única
- ESPECIFICACIONES: 30m - OS2 Monomodo - LC/LC (UPC) Simplex - 100Gbps - 9/125µm - 1260-1625nm optimizado para láser - Pérdida de inserción: ≤0,3dB - Pérdida de retorno: ≥55dB - Diámetro exterior del cable: 2mm - Radio de doblez: 10mm cargado/descargado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo

---

Tamaño de Fibra	9/125
Cable Tipo Jacket	Low Smoke Zero Halogen
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OS2

---

**Rendimiento**

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1260nm to 1625nm
Especificaciones Generales	Pérdida de Inserción: ≤ 0,3dB Pérdida de Retorno: ≥ 55dB

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - LC Símplex de Fibra Óptica
Conecotor B	1 - LC Símplex de Fibra Óptica

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humedad	40% - 70%

---

**Características Físicas**

Color	Amarillo
Estilo de Conecotor	Recto
Tipo de Gabinete	Polypropylene (PP)
Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
Cable OD	0.1 in [2 mm]

Longitud del Producto 98.4 ft [30.0 m]

Ancho del Producto 0.2 in [4.6 mm]

Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]

Peso del Producto 0.0 oz [0.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del  
Envío 4.0 oz [114.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Fibra Monomodo - LC a LC

1 - Test Report

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

