

Cable de 1m Twinax Direct Attach SFP+ a SFP+ - 10G Compatible con Cisco
SFP-H10GB-CU1M - DAC de Cobre SFP+ 10GbE - DAC Pasivo de Bajo Poder 10Gbps
Firepower ASR920 ASR9000

ID del Producto: SFPCMM1M



El modelo SFPCMM1M, compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1M, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y commutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de commutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb

- Conexiones comutador/servidor de redes punto a punto en rack y entre racks (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)

Características

- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Compatibilidad garantizada al 100% con Cisco SFP-H10GB-CU1M
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	10 Gbps
Consumo de Energía	< 0.5 W

Conektor(es)

Conektor A	1 - SFP+
Conektor B	1 - SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C

Características Físicas

Color	Plata
-------	-------

Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [70 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable SFP+ Ethernet Twinax (10GbE) de 10 Gigabits (1 m)
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

