

Módulo Transceptor SFP Compatible con GLC-LH-SMD Cisco - 1000BASE-LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC 20km - 1310nm - Cisco Firepower, IE2000, IE4000 DDM

ID del Producto: SFPG1320C



El modelo SFPG1320C es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con Cisco GLC-LH-SMD, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-LH, a una distancia máxima de hasta 20km.

## Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps

• Tipo: Fibra óptica monomodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 20km

• MTBF: 2.722.277 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.



## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad













## **Aplicaciones**

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

## Características

- 100% COMPATIBLE CON CISCO GLC-LH-SMD: Funciona con switches Cisco como Firepower, IE2000, IE4000, C9300, IE3000 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LH | 10Gbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 20 Km
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Compatible Brand Cisco

WDM No

Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-LH

Rendimiento

Tasa de Transferencia 1,25 Gbps de Datos Máxima





Distancia Máxima de

Transferencia

20 km (12.4 mi)

Tipo de Fibra Monomodo

Longitud de Onda 1310nm

Modo de Operación de Half/Full-Duplex

Fibra

DDM Sí

**Redes Compatibles** 1000Mbps (1Gbps)

2.722.277 horas **MTBF** 

Consumo de Energía < 1 W

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local

1 - Dúplex de fibra óptica LC

Observaciones / Requisitos

> Nota Para usar en equipos de red de fibra y conversores de

medios Gigabit

Requisitos de Energía

Tensión de Salida 3.3V DC

Requisitos **Ambientales** 

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de

Almacenamiento

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 30~70%

Características **Físicas** 

> Longitud del Producto 2.4 in [60.0 mm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]



	Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - SFP LC de Modo Único 1,25 Gbps

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.