

USB 3.0-hubb med 10 portar - 5Gbps - Industriell USB-A-hubb i metall med ESD- och överspänningsskydd - Monterbar på DIN-skena, vägg eller skrivbord - TAA-kompatibel USB-expansionshubb

Produkt ID: ST1030USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.2 Gen 1-hubb med 10 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.

Den tåliga hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0 °C till 70 °C) och ger överspännings- och ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.2 Gen 1-hubb är designad för många anslutningar och har tio anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4 A till alla portar upp till maximalt 50 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-monteringsskenor kan du tryggt montera USB 3.2 Gen 1-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, ITB20D3250, säljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Den tåliga USB 3.2 Gen 1-hubben stöder full bandbredd på 5 Gbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre USB 3.2 Gen 1- och 1.x-tillägg tillsammans med dina nyare USB 3.2 Gen 1-enheter utan några störningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Du kan ansluta dina äldre tillägg tillsammans med dina nyare USB 3.2 Gen 1-enheter utan några störningar. Perfekt för monteringsband där strömsättning endast är tillgängligt via uttagsplint
- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras på väggen nära eller under en bänkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillägg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillägg eller till att ladda flera mobilenheter

Funktioner

- **MAXIMERA USB-PRESTANDAN:** Denna 10-portars USB 3.2 Gen 1-hubb (5 Gbps) tillhandahåller 10 oberoende USB-portar till ditt serverrum eller din industriella miljö
- **SKYDDA DINA ENHETER:** Denna USB 3.0-hubb skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd för 15 kV via luft och 8 kV via kontakt. Den ger ett överspänningsskydd på 350 W på nedströms- och uppströms USB-portarna
- **MÅNGA INSTALLATIONSMÖJLIGHETER:** Inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-skenor för säker montering av USB 3.0-hubben på de flesta ytor som väggar, under ett skrivbord eller i ett rack
- **STRÖMFÖRSÖRJD HUBB:** Tillåter 7~ 24 VDC-ingång via medföljande terminalblock eller 65 W extern strömadapter. Stödjer USB Battery Charging Specification 1.2

- IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB-hubb är konstruerad och byggd för professionella IT-experten och har en 2 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	10
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ESD Protection	+/-15kV (Air)
	+/-8kV (Contact)
Överspänningsskydd	350 W på DFP och UFP
Medeltid mellan fel (MTBF)	119388 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	10 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - Kopplingsplint (2 sladdar)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
----------	-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Värddator med en ledig USB 3.0-port
Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport. Denna produkt är endast avsedd att användas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgänglig

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (Grön)
-----------------	------------------

Ström

Strömkälla	Uttagsplint
Inspänning	7 ~ 24 DC
Utspänning	7 ~ 24 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	5%~95% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Industrial
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	80.0 in [2032 mm]
Produktlängd	7.8 in [19.8 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.6 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.1 cm]

Produktvikt 12.6 oz [357.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Industriell USB 3.0-hubb med 10 portar
	1 - USB 3.0 värdkabel
	1 - Monteringsset för DIN-skena
	1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.