

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m

N° de produit: ST1212T



L'extendeur vidéo VGA 2 ports sur Cat 5 ST1212T a été conçu pour être utilisé avec notre gamme de produits d'extension VGA sur Cat 5 ST121. Il offre une diffusion vidéo VGA pratique à des distances pouvant atteindre 150 mètres par le biais d'un câblage standard Cat 5 (ou plus). Uniquement composé d'un transmetteur, le ST1212T a besoin d'un récepteur (ST121R) par moniteur à brancher. Pour plus de polyvalence, le répéteur VGA sur Cat 5 (ST121EXT) peut être utilisé pour prolonger de 150 mètres la distance entre le transmetteur et le récepteur, pour une longueur totale de 300 mètres. De même, jusqu'à 3 répéteurs peuvent être utilisés entre transmetteur et récepteur pour vous permettre de connecter des moniteurs à chaque répéteur tout en augmentant la distance totale. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez plusieurs répéteurs ou récepteurs pour simplifier l'ajout de moniteurs à votre installation de signalisation numérique
- Positionnez les écrans là où ils seront les plus efficaces en termes de visionnage, mais installez l'équipement du système ailleurs, dans un environnement propre et sûr
- Parfaitement adapté aux applications de signalisation numérique des secteurs financiers, de

l'enseignement et de l'entreprise pour diffuser un contenu à jour accrocheur

- Augmentez la portée de vos publicités dans les auditoriums, les salons professionnels et les environnements de la vente au détail

Spécifications techniques

- Comporte 2 ports de sortie locaux (VGA) et 2 ports de sortie (VGA sur Ethernet) pour connexions à distance
- Permet de diffuser la vidéo VGA jusqu'à 150 mètres plus loin
- Prend en charge plusieurs transmetteurs installés en série
- Conception matérielle pure sans logiciel ni pilote à installer
- Compatible avec le répéteur ST121EXT pour une extension supplémentaire
- Compatible avec le récepteur ST121R

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Nombre de ports	2
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade	Oui

Performance

Distance max.	150m [492ft]
Résolutions prises en charge	1600x1200 @ 150ft(50m)
	1280x1024 @ 300ft(100m)
	1024x768 @ 500ft(150m)

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	2 - RJ-45
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Un [récepteur](/product/ST121R) (ST121R) par moniteur connecté

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Actif

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 0.6A
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 7.2

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Type de boîtier Aluminium
Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit 2.6 in [6.5 cm]

Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	6.9 oz [195.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.0 in [10.2 cm]
Largeur du Paquet	8.6 in [21.9 cm]
Hauteur du Paquet	3.8 in [97.0 mm]
Poids brut	18.4 oz [522.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Extendeur VGA 2 ports
	1 - Jeu de pieds en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB)
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis