

Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5

ID prodotto: ST1218T



L'extender video VGA 8 porte via Cat5 ST1218T è progettato per essere utilizzato con la nostra serie di extender VGA via Cat5 ST121 e offre una conveniente distribuzione video VGA a distanze fino a 150 metri tramite cablaggio standard Cat5 (o superiore). Costituito da una sola unità trasmittente, ST1218T richiede una singola unità di ricezione (ST121R) per ciascuno schermo remoto connesso. Per una maggiore versatilità il ripetitore VGA via Cat5 (ST121EXT) può essere impiegato per aumentare la distanza tra trasmettitore e ricevitore di ulteriori 150 metri, per una distanza totale di 300 metri. Allo stesso modo è possibile utilizzare fino a 3 ripetitori tra unità di ricezione e trasmissione, in modo da poter collegare un monitor a ciascun ripetitore, estendendo ulteriormente la distanza totale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per impiegare una combinazione di ripetitori o ricevitori per semplificare l'installazione di pubblicità digitale aggiungendo più display
- Per posizionare i monitor nei punti in cui la visione desta più attenzione, ma installando i dispositivi del sistema in un altro luogo, pulito e sicuro
- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, dell'istruzione e business, per fornire contenuti aggiornati che richiamano l'attenzione

- Per estendere il raggio di azione dei messaggi pubblicitari in auditorium, fiere e ambienti di commercio al dettaglio

Caratteristiche

- È composto da 1 unità di base per la distribuzione di 8 porte via Cat5 e due porte VGA per i display locali
- Permette di prolungare i cavi video VGA fino a 150 m
- Supporta l'installazione a catena tramite più unità trasmittenti
- Offre immagini chiare e cristalline di qualità
- Design hardware puro, per l'installazione non richiede software o driver
- Compatibile con le unità di ripetizione ST121EXT per ulteriore espansione

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	8
Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
Audio	No
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Distanza max	150m [492ft]
Risoluzioni supportate	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)

Connettore/i

Connettori unità locale	8 - RJ-45 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Un' [unità di ricezione](/product/ST121R) (ST121R) per ciascun display collegato

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5A
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	0.6A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	5.4

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	15.7 oz [444.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	9.5 in [24.1 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Trasmettitore VGA a 8 porte

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.