

Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

N° de produit: ST121HDBTDK



Cet extenseur HDMI 4K utilise HDBaseT pour transmettre votre signal A/V HDMI à un emplacement jusqu'à 70 m de distance.

Le transmetteur de ce kit d'extenseur HDBaseT HDMI bénéficie de dimensions réduites et d'un câble HDMI intégré qui se connecte directement à votre source pour un encombrement encore plus réduit. Il est alimenté à partir d'un port USB sur votre appareil source, ce qui facilite son installation dans des zones où les prises d'alimentation sont limitées. Le matériel de montage est inclus pour le récepteur, pour une installation discrète et professionnelle.

Cet extenseur HDMI sur câble CAT6 maintient la qualité UHD 4K de vos vidéos, même à 70 m de votre source vidéo. Étant donné que l'extenseur est rétrocompatible avec les résolutions de 1080p et les résolutions inférieures à une distance de 70 m, vous pouvez l'utiliser pour obtenir une superbe image à partir de n'importe quelle source vidéo. Cet extenseur prend également en charge l'audio 7.1 pour vous garantir que tous les canaux audio sont capturés.

Ce kit étend le HDMI sur un seul câble, contrairement à certains extenseurs HDMI qui nécessitent deux câbles, réduisant ainsi les points de défaillance potentiels et réduisant vos frais de câblage. Idéal pour l'affichage numérique, l'extenseur HDMI sur câble CAT6 utilise des câbles standards CAT5e, CAT6 ou CAT7 pour étendre la vidéo HDMI sur l'infrastructure Ethernet déjà présente dans votre bâtiment.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transmet un signal HDBaseT à une salle de conférence ou un vidéoprojecteur de classe
- Diffuse un affichage numérique dans les grands bâtiments comme les centres commerciaux, les stades, les écoles et les hôpitaux
- Alimenter votre transmetteur en utilisant le port USB de votre source vidéo

Spécifications techniques

- Installation simple et polyvalente avec un transmetteur compact et alimenté par USB équipé d'un câble HDMI intégré
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K
- Intégration facile avec les infrastructures CAT5/CAT6/CAT7 existantes
- Matériel de fixation inclus
- Prise en charge de l'audio 7.1

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Distance max.	70m [230ft]
Résolutions numériques max.	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches)
	1 - RJ-45
Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches)
	1 - RJ-45

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL d'état (récepteur)
----------------------	----------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier

Longueur du produit	3.1 in [80 mm]
Largeur du produit	2.7 in [6.8 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	8.9 oz [252 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDBaseT
	1 - Récepteur HDBaseT
	1 - Câble d'alimentation USB (transmetteur) (1 310 mm)
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	1 - Kit de montage (récepteur)
	1 - Kit de vis pour le montage
	1 - Ensemble de coussinets (récepteur)
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis