


Fiberoptisk kabel - enkelläge duplex 9/125 - LSZH - LC/SC - 1 m

Produkt ID: SMFIBLCSC1



SMFIBLCSC1 LC till SC-fiberkabeln på 1 m med duplex i enkelläge har 9/125 μm fiber för snabba dataöverföringar med hög bandbredd över Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk, med stöd för duplex enkelläge.

Denna LC-SC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering av hög värme vid brand - en idealisk lösning för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 9/125 (OS1) och enkelläge är individuellt testad och certifierad att vara inom gränserna för acceptabel dämpning för garanterad kompatibilitet och 100 % pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Funktioner

- OS1 (9/125)
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- Gjutna kontakter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	9/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Fiberklassificering	OS1

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk SC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Gul
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100 cm]
Produktvikt	0.6 oz [18 g]



Förpackning

Package Length	7.8 in [19.9 cm]
Package Width	0.2 in [5.8 mm]
Package Height	8.3 in [21.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m single-mode duplex fiberpatchkabel LC-SC
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

