

## VGA Cat5 Extender Empfänger bis max. 150m - UTP Video Extender Receiver

Produkt-ID: ST121REU



Der VGA-über-Cat5-Video-Extender-Empfänger ST121REU ist speziell für die Verwendung als Empfänger für die VGA over Cat5-UTP-Extender-Senderserie ST121 konzipiert, sodass Sie eine einzelne VGA-Quelle auf bis zu acht entfernte Displays splitten und erweitern können.

Vom Sender wird das VGA-Videosignal über ein Standard-Category5-Kabel mit 4 Drahtpaaren (Twisted Pair) oder ein besseres UTP-Kabel an die entfernten Monitore gesendet, von denen jeder an einen Cat5 VGA-Empfänger ST121REU angeschlossen ist. So können Entfernungen von bis zu 150 Metern überbrückt werden.

Dieser Empfänger stellt eine kostengünstige Lösung zur Verlängerung Ihrer Videosignale dar und kann in einer ganzen Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel Flughäfen, Busbahnhöfe, Einzelhandel oder auch in großen Gebäuden, in denen VGA-Videos über große Entfernungen geschickt werden sollen.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte

Systemausrüstung irgendwo anders in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet.

- Ideal für Digital Signage im Finanz-, Erziehungs- und Geschäftssektor.
- Verlängern Sie Ihre Anzeige über unwirtliches Industriegelände.
- Perfekt für Videokonferenzen in Sitzungssälen oder Großraumbüros.
- Optimieren Sie den Aufstellungsort Ihrer Vorführstationen bei Verkaufsshows und Vorträgen.

## Merkmale

- Verlängert Videokabel um bis zu 150 m.
- Unterstützt eine Auflösung von 1024x768 auf 50 m Entfernung.
- Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.
- Verwendet Standard Cat5- oder bessere Kabel.
- Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore.
- Bietet kristallklare Bildqualität

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 1

Kabel Cat5 UTP

Reihenschaltung Ja

---

### Leistung

Max. Kabellänge 499.9 ft [152.4 m]

Max. Entfernung 150m [492ft]

Max. Analogauflösungen 1024 x 768 @ 500 feet (150m)

---

### Steckverbinder

Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45

2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.2
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	0.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	6

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	3.3 in [84.2 mm]
Produktbreite	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.1 cm]
Produktgewicht	6.0 oz [171.0 g]

---

Verpackungsinfor-  
mationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	3.9 in [10.0 cm]
Pakethöhe	3.9 in [10.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 lb [0.6 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten      1 - REMOTE-VGA-EXTENDER  
  
   1 - 9-V-500-mA-Wechselstromadapter  
  
   1 - BEDIENUNGSANLEITUNG

---

Garantieinformationen

Warranty                      2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.