

Convertisseur audio coaxial numérique ou Toslink optique SPDIF vers RCA stéréo

N° de produit: SPDIF2AA



Le convertisseur audio SPDIF2AA Toslink/optique SPDIF vers RCA vous permet de convertir un signal d'entrée coaxial numérique à 2 canaux en un signal de sortie stéréo analogique RCA.

Parfait pour de nombreuses applications audio professionnelles et domestiques, ce convertisseur audio SPDIF vers RCA vous permet d'économiser le coût de la mise à niveau d'équipement pour des connexions compatibles. Il offre de plus des entrées distinctes Toslink et coaxiale numérique pour la conversion à double fonction. Ce convertisseur compact s'installe dans pratiquement tout emplacement, peu importe les contraintes d'espace, tout en fournissant un signal audio sans perte. De plus, le convertisseur coaxial numérique/Toslink vers RCA prend en charge l'installation Plug-and-Play, vous faisant gagner du temps et vous évitant des soucis.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez les lecteurs Blu-Ray récents, les lecteurs de DVD et les consoles de jeu à des récepteurs stéréo analogiques à deux canaux
- Convertissez ou étendez votre entrée audio numérique dans un format analogique, sans perte de qualité ou de signal

Spécifications techniques

- Prise en charge d'entrée audio numérique coaxiale ou Toslink
- Sortie audio stéréo analogique RCA G/D
- Conception compacte
- Utilisation et installation aisées
- Flux binaire d'entrée S/PDIF 24 bits
- Prise en charge de vitesses d'échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 KHz

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	Digital Coaxial Toslink
Sortie AV	RCA Audio

Performance

Spécifications audio	Prise en charge de 2 voies (stéréo) Vitesses d'échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 kHz
----------------------	---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Toslink (SPDIF , optique) 1 - Audio coaxial numérique (RCA)
Connecteur B	1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2.0 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation
électrique 10

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de
stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 10~85 %, sans condensation

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 2.0 in [5.2 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 2.5 oz [70 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.6 in [14.4 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.1 cm]

Poids brut 10.1 oz [286.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur SPDIF à RCA

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis