

Kit Extensor Vídeo VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red 4 Puertos - 2x Locales - 2x Remotos

ID del Producto: ST121UTPEU



El ST121UTPEU (Extensor de Señal de vídeo VGA a través de Cat5) permite extender su señal de vídeo VGA hasta 150 metros (500 pies) y conectar 4 dispositivos de visualización (2 locales y 2 remotos) a partir de esa única fuente. EL ST121UTPEU consiste en un kit que incluye una unidad de transmisión local y otra de recepción remota, proporcionando una solución completa para entornos en los que se requiere visualizar pantallas a distancia.

La unidad local ofrece una única entrada VGA y dos salidas VGA brindando la posibilidad de ver y dividir la señal VGA de la fuente en dos pantallas independientes de manera local. Luego la señal de vídeo VGA es enviada a través del cable UTP estándar Categoría 5 o superior de 4 pares a la unidad remota, la cual también posee dos salidas VGA adicionales permitiendo visualizar su fuente VGA en hasta cuatro monitores.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y situar el ordenador en un lugar limpio y protegido

- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financieros, educativos y empresariales
- Permite extender la distancia de su pantalla en entornos industriales con severas condiciones
- Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de reuniones y de directorio
- Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- Permite extender cables de vídeo hasta 150m (500')
- Ancho de banda VGA 212MHz para obtener resoluciones de hasta 1600x1200 con una frecuencia de actualización de 85Hz
- Consiste en 1 unidad Base para la pantalla local y 1 unidad Remota para la pantalla remota
- Incluye un cable de extensión VGA para conectar la unidad Base al ordenador y un adaptador de corriente AC
- Puro diseño de hardware – no requiere software ni controladores
- Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y confiable
- Soporta monitores VGA, SVGA, y Multisync
- Ofrece imágenes de excelente calidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cableado	UTP Cat 5
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	426.4 ft [130 m]
Distancia Máxima	150m [492ft]
Resolución Analógica Máxima	Distance/Resolution 262ft(80m)/1600x1200 @85Hz 500ft(150m)/640x480 @60Hz

Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	El consumo de energía es de 9V 130mA (máx.) AC para la unidad base, y de 9V 180mA (max.) AC para la unidad remota
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
	Corriente de Entrada	.18
	Tensión de Salida	9 AC
	Alimentación de Salida	0.5A
	Consumo de Energía	4.5
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.7 in [11.9 cm]
	Ancho del Producto	3.4 in [8.6 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	1.7 lb [0.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Altura de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 lb [1.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Unidad Local del Extensor VGA
	1 - Unidad Remota del Extensor VGA
	1 - Soporte de Montaje para Receptor (c/ tornillos)
	2 - Topes de Goma
	2 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.