


Cable de Fibra Óptica Simplex SC a SC (UPC) OS2 Monomodo de 30m - 9/125µm - 40G/100G - Resistente a Doblecres - Low Insertion Loss - Cable LSZH - Cable de Parcheo de Fibra

ID del Producto: SPSMSCSC-OS2-30M



El cable de parcheo de fibra óptica simplex monomodo SC a SC OS2 facilita la conectividad en redes 40G/100G. Es compatible con la multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) en una gama de longitudes de onda ampliada de 1260-1625 nm, lo que mejora el aislamiento de los canales para obtener una intensidad de señal óptima en largas distancias.

Conéctese a dispositivos de red de una sola fibra, incluidos paneles de conexión simplex, transceptores SFP y NIC de fibra. Este cable de conexión de fibra monomodo simplex OS2 de 9/125µm es compatible con redes OS1, lo que garantiza una conexión fiable en entornos de fibra heredados.

Las férulas cerámicas fabricadas con precisión garantizan una alineación exacta de la fibra para una pérdida de inserción inferior a 0,3 dB. Los extremos de fibra SC a SC pulidos por ultra contacto físico (UPC) mejoran enormemente las características de pérdida de retorno con respecto a las antiguas técnicas de pulido con PC. El núcleo de fibra Bend Insensitive está rodeado por una capa de material de bajo índice de refracción. Este material reduce la cantidad de luz que puede escapar del cable de fibra al reflejar la luz de nuevo en la fibra. El cable de conexión de fibra OS2 está diseñado para una atenuación baja y un rendimiento que supera las normas industriales ITU-T G652.D/G657.A1 y IEC60703-2-50 tipo B1.3/B6.a1.

Cubierto con una cubierta ignífuga de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH), el cable de fibra OS2 emite pocos humos y gases tóxicos cuando se expone a un calor extremo o en caso de incendio. Esto permite realizar instalaciones de cables más seguras en zonas con poca ventilación, incluidos algunos entornos industriales, entornos autónomos como trenes y aviones, así como entornos residenciales en los que debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los códigos de construcción.

Cada cable de fibra OS2 se somete individualmente a pruebas de rendimiento de pérdida de inserción e incluye un informe de la prueba, para garantizar la compatibilidad y una fiabilidad del 100%.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones Ethernet Gigabit de 40/100 y de canal de fibra
- Para conexiones simplex de alta velocidad y baja latencia entre servidores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento
- Permiten la transmisión fluida de datos en una sola fibra con una pérdida de señal mínima

Características

- **CABLE SIMPLEX OS2:** Inmune a las interferencias electromagnéticas y optimizado para redes de 40G/100Gbps - Admite la transmisión bidireccional (BiDi) a través de una sola fibra - Ideal para instalaciones con limitaciones de espacio
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Extremos SC/SC-UPC para una pérdida de retorno mejorada respecto al pulido PC - Núcleo de fibra insensible a los dobleces alojado en una cubierta reforzada con aramida para un radio de doblez cargado de 10mm
- **SEGURIDAD Y FIABILIDAD:** Probado individualmente - Informe de pruebas incluido - La cubierta LSZH emite pocos humos tóxicos si se quema - Seguro para espacios cerrados - El valor de atenuación por debajo de 0,35 dB/km supera los estándares de la industria
- **COMPATIBILIDAD:** El cable simplex admite redes 40G/100G - Retrocompatible con OS1 - La alta resistencia a los microdobles facilita dobleces cerrados en instalaciones complejas - Ideal para configuraciones punto a punto o NIC y SFP de fibra única
- **ESPECIFICACIONES:** 30m - OS2 Monomodo - SC/SC (UPC) Simplex - 100Gbps - 9/125µm - 1260-1625nm optimizado para láser - Pérdida de inserción: ≤0,3dB - Pérdida de retorno: ≥55dB - Diámetro exterior del cable: 2mm - Radio de doblez: 10mm cargado/descargado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo

Tamaño de Fibra	9/125
Cable Tipo Jacket	Low Smoke Zero Halogen
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OS2

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1260nm to 1625nm
Especificaciones Generales	Pérdida de Inserción: $\leq 0,3\text{dB}$ Pérdida de Retorno: $\geq 55\text{dB}$

Conector(es)

Conector A	1 - Fiber Optic SC Simplex
Conector B	1 - Fiber Optic SC Simplex

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humedad	40% - 70%

Características Físicas

Color	Amarillo
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	Polypropylene (PP)
Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
Cable OD	0.1 in [2 mm]

Longitud del Producto	98.4 ft [30.0 m]
Ancho del Producto	0.4 in [8.9 mm]
Altura del Producto	0.3 in [7.3 mm]
Peso del Producto	4.1 oz [116.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Fibra Óptica Monomodo - SC a SC
	1 - Test Report

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.