

Duplicador Divisor de Video VGA de 2 puertos de Instalación en Pared - Splitter Bifurcador HD15

ID del Producto: ST122W



El Divisor de Señal de Video VGA de 2 Puertos de Montaje en Pared, ST122W ofrece una calidad increíble a distancia, permitiendo transmitir la misma señal VGA de alta resolución desde una única fuente a dos monitores en forma simultánea.

Con soporte para ancho de banda de video VGA de hasta 250MHz y resoluciones de hasta 1600 x 1200, el dispositivo asegura imágenes de gran calidad. El divisor splitter de señal de video VGA a múltiples pantallas de montaje en pared es muy fácil de instalar y permite ubicar pantallas a 65 metros (210 pies) de la fuente de video VGA.

Con opciones de instalación versátiles, el splitter de video se puede colocar de forma horizontal sobre o debajo de su lugar de trabajo ya que dispone de puertos de conexión en la parte superior, o se puede instalar en la pared según se requiera. Una solución de división de video escalable, el dispositivo permite conectar la señal en cascada usando dos divisores adicionales para transmitir desde una única fuente VGA a un total de 8 monitores VGA.

Las aplicaciones más comunes de este producto incluyen la señalización digital en entornos comerciales y de ferias y exposiciones, establecimientos educativos y gubernamentales, así como en entornos empresariales los cuales requieren alta calidad de video VGA en varios monitores.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles
- Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren
- Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
- Permite transmitir su mensaje en varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información
- En templos o auditorios – solución rápida y fácil para dividir una señal de video

Características

- Diseño compacto con conexiones en la parte superior
- Instalación en horizontal o montaje en pared
- Soporta resoluciones de hasta 1600x1200
- Soporta longitudes de cable de hasta 65 metros
- Ancho de banda de 250MHz
- Soporta conexiones en Cascada en hasta 3 niveles

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	VGA
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	VGA

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	213.2 ft [65 m]
---------------------------	-----------------

	Resolución Analógica Máxima	1600x1200
	Ancho de Banda	250 MHz
	Especificaciones Generales	Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Salida	9V DC
	Alimentación de Salida	0.3A
	Polaridad Central	Positivo
	Consumo de Energía	2.7
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas	Color	Plata
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho del Producto	3.4 in [8.8 cm]
	Altura del Producto	1.3 in [3.3 cm]

Peso del Producto 4.1 oz [117.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [24.0 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [5.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.2 oz [290.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Divisor VGA de 2 Puertos
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.