

Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)

N° de produit: ST1030USBM



Ce hub USB 3.0 industriel à 10 ports et conforme aux exigences TAA vous offre l'évolutivité dont vous avez besoin dans les environnements industriels difficiles, les laboratoires de réparation et de production, les salles de conférence ou les postes de travail. Avec son boîtier métallique industriel robuste, il est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de connexion d'un grand nombre de périphériques dans les usines et les environnements de bureau.

Ce hub USB industriel offre des performances fiables, tout étant équipé d'un boîtier métallique pour une utilisation intensive. La vaste plage d'entrée en courant continu de son bornier (7 à 24 V CC) vous permet d'alimenter le hub selon vos besoins, en fonction de vos propres capacités d'entrée d'alimentation.

Parfaitement adapté à une utilisation en usine, ce hub robuste prend également en charge une large plage de température de fonctionnement (de 0 °C à 70 °C) et offre à chaque port USB une protection contre les décharges électrostatiques, pour prévenir tout dommage éventuel sur vos appareils connectés.

Conçu pour prendre en charge un grand nombre de connexions, ce hub USB 3.0 robuste offre dix ports de connexion qui vous permettent de connecter davantage d'appareils et de périphériques USB.

Ce hub prend également en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, fournissant ainsi une alimentation de 2,4 A à chaque port USB jusqu'à un maximum de 50 W au total, afin que vous puissiez charger plus vite vos appareils mobiles en comparaison avec les ports USB traditionnels.

Grâce à ses options d'installation variées, ce hub peut être installé à l'endroit le plus adapté à votre environnement. Ainsi, vous pouvez installer en toute sécurité le hub USB 3.0 sur toutes les surfaces, comme sur un mur ou sous un bureau, grâce à ses supports de fixation et son montage sur rails DIN intégrés.

StarTech.com propose un adaptateur d'alimentation externe, ITB20D3250, vendu séparément. L'adaptateur d'alimentation CC universel peut être utilisé comme bloc d'alimentation alternatif, de

secours ou de rechange pour la gamme de hubs USB industriels de StarTech.com.

Ce hub robuste prend en charge toute la bande passante USB 3.0 de 5 Gbit/s, tout en étant rétrocompatible avec les anciens appareils USB. Vous pouvez donc connecter vos anciens périphériques USB 3.0 et 1.x en même temps que vos nouveaux appareils USB 3.0 sans la moindre perturbation.

Le modèle ST1030USBM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Vous pouvez connecter vos anciens périphériques et vos appareils USB 3.0 les plus récents sans la moindre perturbation. Idéal pour les lignes d'assemblage où seule une alimentation par bornier est disponible
- Idéal pour les environnements industriels et les environnements de production où une connexion par bornier uniquement est préférable
- Connectez toute une gamme d'appareils USB, comme des appareils photo ou des imprimantes industrielles, et chargez rapidement votre smartphone et votre tablette
- À fixer près ou sous une surface de bureau dans un laboratoire, une zone de réparation ou un bureau pour connecter plusieurs périphériques USB
- À utiliser dans une salle de conférence ou de réunion utilisant plusieurs périphériques USB ou pour charger plusieurs appareils mobiles

Spécifications techniques

- Protège vos appareils connectés avec une protection contre les décharges électrostatiques d'air 15 kV et de contact 8 kV
 - Protection contre les surtensions de 350 W sur les ports USB de charge ascendants et descendants
 - Si nécessaire, montez le hub USB 3.0 industriel à l'aide des supports de fixation intégrés ou des rails DIN inclus
 - Offre des entrées d'alimentation flexibles à large plage avec un bornier de 7 à 24 V CC
 - Spécification de charge de pile USB 1.2 jusqu'à 2,4 A sur n'importe quel port jusqu'à un maximum de 50 W au total
-

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Oui
Nombre de ports	10
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
ID du chipset	Genesys Logic - GL3522

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Protection contre les surtensions	350 W sur les DFP et UFP
MTBF	119 388 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Bornier (2 fils)
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
	Le produit est destiné à être utilisé avec une alimentation par bornier seulement - Adaptateur CA standard non disponible

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (vert)
----------------------	---------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Bornier
Tension d'entrée	7 ~ 24 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Industrial
Type de boîtier	Acier
Longueur de câble	6.7 ft [2.0 m]
Longueur du produit	7.8 in [19.8 cm]
Largeur du produit	2.2 in [56 mm]
Hauteur du produit	1.2 in [31 mm]
Poids du produit	12.6 oz [357 g]



Informations
d'emballage

Package Length	9.7 in [24.6 cm]
Package Width	6.7 in [16.9 cm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Poids brut	20.7 oz [587 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Hub USB 3.0 industriel à 10 ports
	Câble hôte USB 3.0
	Ensemble de montage sur rail DIN
	Bornier (2 fils)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

