

Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

ID del Producto: ST1214T



El extensor de vídeo VGA de 4 puertos a través de Cat 5 ST1214T permite la transmisión de la señal VGA de una sola fuente en hasta cuatro pantallas remotas situadas a una distancia de hasta 150 metros. Diseñado para que se utilice con nuestra serie de dispositivos de extensión de señal de vídeo VGA a través de Cat 5 ST121, el ST1214T es una de las tantas opciones que sirven de ayuda para crear una solución personalizada de extensión y distribución de señal VGA para muchas aplicaciones, incluida la señalización digital y las videoconferencias.

Dado que se compone de una sola unidad transmisora, este producto requiere una unidad receptora ST121REU por cada pantalla remota que se conecte. Si lo que busca es una solución transmisora de ocho puertos, le ofrecemos la unidad extensora de VGA con 8 puertos ST1218T.

Si desea más versatilidad, el repetidor de señal VGA a través de Cat 5 ST121EXTEU se puede utilizar para aumentar la distancia total de extensión de la señal VGA en 150 metros más, lo que permite que la señal VGA original sea transmitida a una distancia total de 300 metros desde el transmisor al receptor. Asimismo, es posible utilizar hasta tres unidades repetidoras entre el transmisor y el receptor, lo cual permite la conexión de un monitor en cada estación repetidora, aumentando la distancia total de extensión entre las unidades de transmisión y recepción.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Distancia Máxima	150m [492ft]
Resolución Analógica Máxima	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	4 - RJ-45 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
-------------------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Una unidad receptora ST121R por pantalla remota que conecte
-------------------------------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC

Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	7.2

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	4.1 in [10.3 cm]
Ancho del Producto	2.5 in [6.4 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	7.1 oz [201.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.1 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Extensor VGA - Transmisor
	4 - Patas de Goma
	1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.