

Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p

ID prodotto: ST12MHDLANRX



Questo ricevitore HDMI® over IP funziona con il kit extender HDMI over IP (venduto separatamente) e permette di estendere un segnale HDMI sulla rete. È possibile utilizzare ricevitori supplementari (venduti separatamente) per distribuire un segnale HDMI a più punti e combinare i display remoti per creare una parete video.

Nella configurazione punto-multipunto, il kit HDMI over IP può essere collegato attraverso un portale LAN Gigabit gestito o non gestito. È possibile collegare una o più sorgenti (trasmettitori) a più display (ricevitori) tramite IP, utilizzando uno switch Gigabit Ethernet gestito (con IGMP). Per una maggiore scalabilità, è possibile combinare fino a 16 kit diversi.

Per le applicazioni di dimensioni minori, il kit extender può essere utilizzato come extender video punto-punto. È possibile collegare le unità di trasmissione e ricezione direttamente attraverso i cavi Cat5 o Cat6 per un'estensione video HDMI a scala ridotta one-to-one fino a 100 metri.

Il kit di distribuzione HDMI presenta un software di controllo video di facile utilizzo che consente di gestire la distribuzione video IP. L'app è semplice da configurare grazie al rilevamento automatico dell'hardware e consente di commutare le sorgenti video per ogni display remoto. È inoltre possibile creare e gestire in modo intuitivo una parete video per una presentazione di pubblicità digitale di grande effetto per catturare l'attenzione del pubblico.

Il software è disponibile su iOS per iPhone o iPad, e Android per smartphone o tablet.

Il kit extender HDMI over IP comprende l'hardware di montaggio opzionale per un'installazione ordinata. Ideale per applicazioni ad alta definizione, l'extender supporta risoluzioni video 1080p e audio stereo digitale. Inoltre, poiché l'extender utilizza cavi Ethernet Cat5e o Cat6 non proprietari standard con connettori RJ45, elimina sia le spese sia i problemi della posa di cavi speciali. L'extender è inoltre dotato di una funzione di copia EDID, che assicura una risoluzione nativa e la massima compatibilità con il display o il proiettore utilizzato per una comoda installazione plug-and-play.

Scarica il software StarTech.com Video Control per gestire la tua distribuzione video IP.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento della sorgente video HDMI a più display in una configurazione punto-multipunto tramite la rete Gigabit utilizzando i ricevitori aggiuntivi ST12MHDLANRX
- Consente di posizionare il display nell'area ideale, mentre l'attrezzatura sorgente HDMI viene collocata altrove, in un ambiente distinto e sicuro
- Estensione di HDMI utilizzando l'infrastruttura esistente
- Consente di visualizzare lo stesso segnale audio/video HDMI su diversi display, per applicazioni di pubblicità digitale su larga scala
- Permette di utilizzare più trasmettitori e ricevitori tramite la stessa rete utilizzando uno switch con gestione

Caratteristiche

- Altamente scalabile, trasmette il segnale HDMI a oltre 100 display aggiuntivi (richiede unità di ricezione ST12MHDLANRX aggiuntive, vendute separatamente)
- L'emulazione EDID assicura la massima risoluzione e compatibilità con il display o il proiettore
- Audio stereo
- Hardware di montaggio opzionale incluso
- Permette il collegamento tramite una rete LAN Gigabit oppure punto-punto
- Supporta l'alta definizione con risoluzioni fino a 1080p (1920x1080)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore

Audio	Sì
Montaggio a rack	No
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Distanza max	100m [328ft]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @60Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 1920 x 1080 1600 x 1200
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio stereo

Connettore/i

Connettori unità remote	1 - HDMI (19 pin) 1 - RJ-45
-------------------------	--------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE 1 - Reimpostazione - Ricevitore
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC 12V DC
Corrente di uscita	1.5 A

	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0% - 80 %
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
	Altezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
	Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	9.3 in [23.6 cm]
	Package Width	6.1 in [15.6 cm]
	Package Height	2.6 in [6.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.1 lb [1.0 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricevitore HDMI Over IP
		1 - Set di piedini in gomma

1 - Adattatore di alimentazione universale
(NA/UE/UK/AU)

1 - Staffa di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.