

Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5

N° de produit: ST1218T



L'extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5 ST1218T a été conçu pour être utilisé avec notre gamme de produits d'extension VGA sur Cat 5 ST121. Il offre une diffusion vidéo VGA pratique à des distances pouvant atteindre 150 mètres par le biais d'un câblage standard Cat 5 (ou plus). Uniquement composé d'un transmetteur, le ST1218T nécessite un récepteur (ST121R) par moniteur connecté. Pour plus de polyvalence, le répéteur VGA sur Cat 5 (ST121EXT) peut être utilisé pour prolonger la distance entre transmetteur et récepteur de 150 mètres afin d'obtenir une distance totale de 300 mètres. De même, jusqu'à 3 répéteurs peuvent être utilisés entre transmetteur et récepteur pour vous permettre de connecter des moniteurs à chaque répéteur tout en augmentant la distance totale.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez plusieurs répéteurs ou récepteurs pour simplifier l'ajout de moniteurs à votre installation de signalisation numérique
- Positionnez les écrans là où ils seront les plus efficaces en termes de visionnage, mais installez l'équipement du système ailleurs, dans un environnement propre et sûr
- Parfaitement adapté aux applications de signalisation numérique des secteurs financiers, de l'enseignement et de l'entreprise pour diffuser un contenu à jour accrocheur

- Augmentez la portée de vos publicités dans les auditoriums, les salons professionnels et les environnements de la vente au détail

Spécifications techniques

- Se compose d'un appareil de base avec 8 ports pour le câblage Cat 5 et deux ports VGA pour les moniteurs installés localement
- Permet de diffuser la vidéo VGA jusqu'à 150 mètres plus loin
- Prend en charge plusieurs transmetteurs installés en cascade
- Fournit une image d'une qualité remarquable
- Conception matérielle pure sans logiciel ni pilote à installer
- Compatible avec le répéteur ST121EXT pour une extension supplémentaire

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	8
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Prise en charge audio	Non
Mode cascade	Oui

Performance

Distance max.	150m [492ft]
Résolutions prises en charge	1600x1200 @ 150ft(50m)
	1280x1024 @ 300ft(100m)
	1024x768 @ 500ft(150m)

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	8 - RJ-45
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	Un récepteur (ST121R) par moniteur connecté
---	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5A
Tension de sortie	9V DC
Courant de sortie	0.6A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	5.4

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	15.7 oz [444.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	9.5 in [24.1 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]

Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]
------------	-----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Extendeur VGA 4 ports local
	1 - ADAPTATEURS 500 mA 9 V CC
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis