

Receptor Remoto para Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45

ID del Producto: ST121R



El extensor de VGA a través de Cat5, modelo ST121R, está diseñado específicamente para ser utilizado como unidad receptora de las unidades transmisoras StarTech.com ST1214T de 4 Puertos, y ST1218T de 8 Puertos, que le posibilitan dividir y extender una fuente de señal VGA en hasta cuatro pantallas remotas.

A partir del dispositivo transmisor, la señal de vídeo VGA es enviada a través de cableado estándar de Categoría 5 con 4 pares, a pantallas remotas, cada una conectada a una unidad receptora ST121R - soportando distancias de hasta 150 metros.

Esta solución económica de extensión de video, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo aeropuertos, talleres de reparación, comercios o cualquier instalación de gran tamaño, en donde se necesite extender una señal de video VGA a través de largas distancias.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro
- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

- Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles
- Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de juntas y oficinas
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- Extiende los cables de video hasta en 150m
- Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores
- Soportes de montaje incluidos
- Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y fiable

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	500.0 ft [152.4 m]
Distancia Máxima	150m [492ft]
Resolución Analógica Máxima	1024x768
Resoluciones Admitidas	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)

Conector(es)

Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45
-----------------------------	-----------

2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.2A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	0.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	6

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	3.3 in [8.4 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	5.9 oz [168.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [9.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - EXTENSOR VGA UNIDAD REMOTA
	1 - ADAPTADORES 500mA AC 9V
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.