

4ポートUSB 2.0ハブ 本体一体型ケーブル付き

製品ID: ST4200MINI2



USBポート4口を増設するポータブルUSBハブ。単一のUSBポートを4口のUSBポートに変換し、コンピュータの接続機能を拡張します。コンパクトなUSBパワー設計で携帯に適し、小型の筐体は作業スペースを取りません。コンピュータの接続機能を拡張する上で、シンプルかつ費用対効果に優れたソリューションとなります。

この4ポートUSBハブはコンパクトな軽量設計になっており、携帯に適しています。ノートパソコンバッグにも軽く収まり、外出先でも必要に応じて接続機能を拡張することができます。マウス、キーボード、フラッシュドライブなど、一般的なUSB機器の接続に最適です。

汎用性に優れた本製品は、本体一体型のUSBケーブルがついたバスパワー設計になっており、パソコンのUSBポートから直接給電します。外付けACアダプタが不要なため、外出時にかさばる電源ケーブルを携帯する必要がありません。

USB 2.0ポート4口がすべてハブの片側についており、ポートへのアクセスとデバイス挿抜が簡単にできます。

本製品は、ソフトウェアやドライバのインストールが不要なユニバーサル設計により、幅広い種類のコンピュータで使用可能です。ノートパソコン／デスクトップPCに接続すると自動的にインストールされ、すぐに使用可能な状態になります。Windows®、Mac、Linux®、Chrome OS™など各種OSに対応するマルチプラットフォーム設計になっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
- ・家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供

- ・手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置
- ・サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続

製品の特長

- ・携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
- ・4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)
- ・本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に理想的
- ・マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS (Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単
- ・本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単
- ・プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	4
インターフェース	USB 2.0
バス型	USB 2.0
	USB 2.0
業界標準	USB 2.0

性能

Total USB Power Output	500mA
最大データ転送速度	480 Mbps
タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
UASPサポート	なし
MTBF	282,485,876 時間

コネクタ

コネクタタイプ	4 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB Type-Aポート – USB 2.0 (480Gbps)
---------------	-----------------------------------

電源		
電源	USB電源	
入力電圧	5 VDC	
出力電圧	5 VDC	
環境条件		
動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)	
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)	
湿度	0~90%相対湿度 (結露なし)	
物理的特徴		
色	ブラック & シルバー	
エンクロージャタイプ	プラスチック	
ケーブル長	155 mm [6.1 in]	
製品縦	82 mm [3.2 in]	
製品横	2.7 cm [1.1 in]	
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]	
製品重量	33 g [1.2 oz]	
パッケージ情報		
パッケージ数量	1	
パッケージ縦	14.4 cm [5.7 in]	
パッケージ横	17.6 cm [6.9 in]	
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]	
工場出荷時 (パッケージ) 重量	106.0 g [3.7 oz]	
箱に含まれているもの		
パッケージ内容	1 – USB 2.0ハブ	

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。