

VGA über Cat5 Video Extender Set bis 80m - VGA Cat5 Extender

Produkt-ID: ST121UTPEP



Der VGA-Video-Extender über Cat5 ST121UTPEP - Punkt zu Punkt ermöglicht Ihnen den Anschluss eines bis zu 80 m entfernten VGA-Projektors/Monitors an Ihre VGA-Signalquelle. ST121UTPEP ist ein komplettes Set, das sowohl die Lokal- als auch die Ferneinheit beinhaltet als Komplettlösung für eine einzige Signalquelle-Anzeige-Verbindung, indem sie das VGA-Signal über ein Standard Ethernet-Kabel (Cat5 oder besseres UTP-Kabel, abgeschlossen mit RJ45-Steckern) überträgt. Als praktische und kostengünstige Lösung zur Übertragung Ihres VGA-Signals erfordert die Verlängerung ST121UTPEP nur ein Netzadapter, die entweder an der lokalen oder der Ferneinheit angeschlossen werden kann, je nachdem, was für Sie günstiger ist. Für eine saubere Installation beinhaltet die ST121UTPEP ein Slotblech für den Empfänger, um unnötigen Kabelsalat zu vermeiden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte Systemausrüstung irgendwo anders in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet.
- Ideal für Digital Signage im Finanz-, Erziehungs- und Geschäftssektor.
- Verlängern Sie Ihre Anzeige über unwirtliches Industriegelände.
- Perfekt für Videokonferenzen in Sitzungssälen oder Großraumbüros.

- Optimieren Sie den Aufstellungsort Ihrer Vorführstationen bei Verkaufsshows und Vorträgen.

Merkmale

- Verlängert das Videosignal um bis zu 80 m
- Unterstützt Auflösungen von 1920x1200 oder 1600x1200 auf 50 m Entfernung.
- Unterstützt Auflösungen von 1280x1024 oder 1024x768 auf 80 m Entfernung.
- Mit Slotblech
- Ein Netzadapter kann am lokalen oder remoten Ende der Erweiterung angeschlossen werden.
- Verwendet Standard Cat5- oder bessere Kabel.
- Das Set besteht aus 1 Basis- und 1 Fernstation.
- Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 1

Kabel Cat5 UTP

Audio Nein

Reihenschaltung Nein

Leistung

Max. Entfernung 80m [263ft]

Unterstützte
Auflösungen 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)

Steckverbinder

Anschlüsse lokales
Gerät 1 - RJ-45

1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Remote-Gerät-Anschlü 1 - RJ-45

sse

1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Auflösung unterscheidet bei Entfernungen je nach Kabelqualität. Cat 5e UTP-Kabel werden empfohlen.
---------	--

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	0.6A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	7.2

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
Produktbreite	5.4 in [13.8 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	9.3 oz [263.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	12.4 in [31.6 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	1.7 lb [0.8 kg]
--------------------------------	-----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VGA-über-Cat 5-Sender
	1 - VGA-über-Cat 5-Empfänger
	1 - Montagebügel (mit Schrauben)
	1 - VGA-Kabel
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.