

HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

ID prodotto: ST7300USB3B



L'hub USB 3.0 ST7300USB3B permette di aggiungere sette porte USB 3.0 esterne a un computer utilizzando un'unica connessione host USB 3.0.

Offrendo velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, l'hub USB è conforme alle specifiche SuperSpeed USB 3.0 ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x.

Progettato per un agevole accesso alle porte durante il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi, l'hub presenta l'orientamento delle porte verso un lato, con rilevamento e protezione dai sovraccarichi di corrente su tutte le sette porte. L'hub supporta le tecnologie plug-and-play e hot-swap, consentendo la commutazione e il funzionamento dei dispositivi collegati senza dover spegnere il computer host.

L'hub USB è alimentato tramite bus per l'utilizzo in ambienti in cui potrebbe non essere disponibile una presa di corrente ma è ideale anche per i dispositivi USB ad alta potenza grazie all'adattatore di alimentazione opzionale incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Grazie alle porte aggiuntive, consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema
- Rende maggiormente accessibili le porte USB posizionando l'hub in qualsiasi punto entro la portata del cavo

- Permette di aumentare il raggio dei dispositivi USB poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio
- Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento

Caratteristiche

- Sette porte USB 3.0 downstream accessibili da un lato dell'hub, che supportano fino a 5 Gbps
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
- Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB
- Alimentato tramite bus USB, comprende un adattatore di alimentazione esterno opzionale per dispositivi USB ad alta potenza
- Comprende il cavo USB 3.0 A a B

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	7
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	VIA/VLI - VL813

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s



	MTBF	43977,72 ore
<hr/>		
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	USB Type-B (9 pin) USB 3.0 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	LED di connessione porte all'hub
<hr/>		
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	36
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Temperatura di	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)



conservazione

Umidità 5-95% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
Peso prodotto	5.2 oz [148 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Peso spedizione (confezione)	19.6 oz [556 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0
	Cavo USB 3.0 da 1 m
	Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

