

Ricevitore HDMI via CAT per ST424HDBT - 70 m - 1080p

ID prodotto: STHDBTRX



Questo ricevitore HDBaseT funziona con lo switch a matrice HDMI ST424HDBT per estendere una sorgente audio/video HDMI fino a 70 m via cavo Cat5e/6. Per ogni singolo display remoto è necessaria un'unità ricevente STHDBTRX.

In combinazione con ST424HDBT, il ricevitore HDMI CAT5 per la realizzazione di una soluzione di pubblicità digitale elimina i costi e i problemi derivanti dall'utilizzo di più dispositivi riunendo switch matrice HDMI ed extender in un unico sistema ordinato. Poiché il segnale viene esteso utilizzando cavi Ethernet Cat5e/6 standard con connettori RJ45, è possibile utilizzare l'infrastruttura di cavi esistenti senza il costo aggiuntivo di cavi o connettori speciali.

Per il funzionamento della sorgente remota, il ricevitore HDMI è inoltre in grado di estendere il segnale a infrarossi da un telecomando per controllare il display o la sorgente video da un lato o sistema utilizzando i cavi dell'extender IR e del ricevitore inclusi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di 4 sorgenti HDMI diverse a 4 display diversi in punti differenti all'interno di un edificio di grandi dimensioni quale un centro commerciale, un istituto scolastico o un ospedale
- Permette la selezione delle sorgenti video da visualizzare e la commutazione tra le sorgenti in

qualsiasi momento

- Consente di posizionare il display nell'area di visualizzazione ideale, mentre l'attrezzatura sorgente HDMI viene collocata altrove, in un ambiente distinto e sicuro

Caratteristiche

- Estensione HDMI 70 m via cavo Cat5/6
- Cavi extender/ricevitore IR inclusi
- Staffe di montaggio incluse
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p

Hardware

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Ingresso AV | Ethernet |
| Porte | 1 |
| Uscita AV | HDMI |
| Cablaggio | UTP Cat 5 o superiore |
| Audio | Sì |
| ID chipset | Valens - VS010 |
| Collegamento a margherita | Sì |

Prestazioni

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Distanza max | 70m [230ft] |
| Risoluzioni digitali massime | 1920x1200/1080p |
| Specifiche audio | Audio surround 7.1 |

Connettore/i

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Connettore A | 1 - RJ-45 |
| Connettore B | 1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) |

1 - HDMI (19 pin)

Indicatori

| | |
|----------------|-------------------|
| Indicatori LED | 1 - Alimentazione |
| | 1 - Connessione |
| | 1 - Modalità |
| | 1 - Connessione |
| | 1 - HDCP |

Alimentazione

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Corrente ingresso | 0.5 A |
| Tensione di uscita | 5 DC |
| Corrente di uscita | 2 A |
| Consumo energetico | 10 |

Ambientale

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 to 35°C (-41 to 95 °F) |
| Temperatura di conservazione | -5 to 35°C (-41 to +95 °F) |
| Umidità | Da 5 a 90% RH |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Alluminio |
| Lunghezza prodotto | 4.3 in [11.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 3.0 in [7.5 cm] |
| Altezza prodotto | 0.9 in [2.2 cm] |

Peso prodotto 7.6 oz [215.0 g]

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 8.3 in [21.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 5.8 in [14.7 cm] |
| Altezza del Pacco | 2.9 in [74.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.3 lb [0.6 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Unità di ricezione HDMI |
| | 1 - Staffe di montaggio |
| | 1 - Kit IR (trasmettitore/ricevitore) |
| | 1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS) |
| | 1 - Guida rapida per l'installazione |

Informazioni sulla garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.