

Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

ID prodotto: SV211HDUA



Lo switch cavo KVM HDMI® 2 porte SV211HDUA con audio e controllo della commutazione in remoto consente di controllare due PC dotati di HDMI e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio.

Permettendo di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo KVM USB HDMI compatto è dotato di cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema grazie alla linea minimale. Lo switch prevede un pulsante a pressione remoto sul cavo integrato da 1,5 metri posizionabile in una postazione facilmente accessibile oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac® per la commutazione tra i sistemi. Per eliminare la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro, lo switch KVM HDMI è alimentato tramite USB.

La funzionalità video KVM con HDMI offre il supporto di risoluzioni HD da 1080p (fino a 1920x1200) consentendo la gestione di un ampio display HDMI per le applicazioni che richiedono un'uscita video ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni HD (1080p - 1920x1200)
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporto audio analogico (3,5 mm) e HDMI
- Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No

Cavi inclusi	Sì
Standard del settore	HDCP
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Specifiche audio	Supporto audio da 3,5 mm e HDMI
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software

Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - HDMI (19 pin)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS da 10.6 a 10.12

Note/requisiti speciali

Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
------	---

Indicatori

Indicatori LED 1 - Indicatore selezione PC

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Umidità 0~90% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza del cavo 33.5 in [850 mm]

Lunghezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [6.6 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Peso prodotto 12.4 oz [350.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 9.9 in [25.1 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 16.0 oz [452.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM

1 - CD software

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.