

## Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo VGA de 2 puertos 350MHz - Splitter 2 Salidas

ID del Producto: ST122PROEU



El Divisor de Video VGA de Alta Resolución de 2 Puertos – 350 MHz, ST122PROEU permite dividir una señal de una fuente de video VGA en 2 monitores o proyectores al mismo tiempo – una solución de nivel profesional ideal para presentaciones en aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere máxima calidad de video en varios monitores.

Este Divisor VGA de Alta Resolución soporta monitores con hasta 350MHz de ancho de banda y resoluciones de pantalla de hasta 2048x1536 @80Hz. Para brindar mayor versatilidad, el divisor VGA ofrece un circuito de amplificación incorporado que permite extender la señal de video hasta 210 pies (65 metros), pudiendo colocar las pantallas en el lugar más conveniente de acuerdo a su aplicación.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.</br> Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
- Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus, estaciones de tren, etc.
- Ideal para crear exhibiciones atractivas en exposiciones y auditorios
- Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles

- Permite llevar su mensaje a través de varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información
- Fácil y rápida solución para dividir una señal de video en templos o auditorios

## Características

- Permite mostrar 1 fuente de video VGA en 2 monitores distintos al mismo tiempo
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 @ 80Hz
- Alto ancho de banda de video (350 MHz)
- Diseño de conexión daisy chain para un número casi ilimitado de expansiones
- Longitud máxima del cable VGA de 210pies (65m)
- Utiliza cables estándares para la extensión del monitor (Ver Accesorios)
- El amplificador de video incorporado extiende la señal permitiendo una longitud de cable de hasta 210 pies o 65m
- Compatible con DDC

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	No
Aprobaciones Reglamentarias	FCC Part 15 Class A, CE Mark
Estándares Industriales	Compatible con DDC - los demás monitores deben ser capaces de soportar la resolución máxima del monitor tipo DDC conectado a la Salida de Video 1

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	213.2 ft [65 m]
Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @ 80Hz
Ancho de Banda	(-3db): 350 MHz



Especificaciones Generales	Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
----------------------------	--

MTBF	1,588,136 Hours
------	-----------------

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
-------------------------	--

	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
--	--

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	--

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
--------------------	--------------

Corriente de Entrada	0.4A
----------------------	------

Tensión de Salida	5 DC
-------------------	------

Alimentación de Salida	2A
------------------------	----

Polaridad Central	Positivo
-------------------	----------

Tipo de Enchufe	N
-----------------	---

Consumo de Energía	10
--------------------	----

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Humedad	HR 0~80% sin condensación
---------	---------------------------

---

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Longitud del Producto	7.2 in [18.2 cm]
-----------------------	------------------

Ancho del Producto	3.1 in [80.0 mm]
--------------------	------------------

Altura del Producto	0.8 in [21.0 mm]
---------------------	------------------



Peso del Producto 33.9 oz [960.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 9.4 in [23.8 cm]

Ancho de la Caja 7.2 in [18.4 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [89.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Divisor de Video de 2 Puertos

Topes de goma

Adaptador de Alimentación

Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

