

Répartiteur/amplificateur de distribution vidéo VGA haute résolution à 2 ports

N° de produit: ST122PROEU



Le répartiteur vidéo VGA haute résolution 2 ports, référence ST122PROEU, 350 MHz répartit un signal de source vidéo VGA vers 2 moniteurs ou projecteurs simultanément ; cette solution de niveau professionnel est parfaite pour les présentations, les salles de classe, les salons professionnels ou les écrans de magasins, lorsqu'une vidéo de la meilleure qualité est nécessaire sur plusieurs moniteurs.

Ce répartiteur VGA haute résolution prend en charge des moniteurs ayant jusqu'à 350 MHz de bande passante vidéo et des résolutions d'affichage jusqu'à 2048 x 1536 à 80 Hz. Pour une polyvalence accrue, le répartiteur VGA comporte un circuit d'amplification intégré qui permet au signal vidéo d'être prolongé jusqu'à 65 mètres, et donc de placer vos écrans dans le lieu le plus adéquat en fonction de votre application.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite., Câble d'extension VGA mâle vers femelle requis (MXT101HQ)

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez des présentations multimédias attractives pour les salles de conférence et les salles de classe
- Affichez des horaires et des alertes dans les aéroports, les terminaux de bus, les gares, etc.

- Créez des affichages visuellement accrocheurs dans les salons professionnels et les auditoriums
- Utilisation pour les applications de publicité de produit dans les environnements de commerce de détail pour améliorer la visibilité de vos publicités
- Affichez vos messages sur plusieurs écrans pour les applications de salons professionnels ou les kiosques d'information
- Solution rapide et pratique pour répartir un signal vidéo dans un auditorium ou un lieu de culte

Spécifications techniques

- Permet l'affichage simultané d'une source vidéo VGA vers 2 moniteurs différents
- Prise en charge de résolutions jusqu'à 2048x1536 à 80 Hz
- Large bande passante vidéo (350 MHz)
- Fixation en série pour une extension illimitée
- Longueur maximum de câble VGA de 65 m
- Utilisation de câbles d'extension de moniteur standard (voir les accessoires)
- L'amplificateur vidéo intégré amplifie le signal pour permettre une longueur de câble jusqu'à 65 m
- Compatible DDC

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Prise en charge audio	Non
Approbations réglementaires	FCC Part 15 Class A, CE Mark
Normes de l'industrie	Compatibilité DDC - tous les autres écrans doivent pouvoir prendre en charge la résolution vidéo maximale de l'écran de type DDC connecté à la sortie vidéo 1

Performance

Longueur max. de câble	213.2 ft [65 m]
Résolutions	2048x1536 @ 80Hz

analogiques max.

Bande passante (-3db): 350 MHz

Spécifications générales Câble d'extension VGA mâle vers femelle requis (MXT101HQ)

MTBF 1,588,136 Hours

Connecteur(s)

Types de connecteur 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.4A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation électrique 10

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 7.2 in [18.2 cm]

Largeur du produit 3.1 in [8.0 cm]

Hauteur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Poids du produit	33.9 oz [960.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.5 in [89.0 mm]
Poids brut	2.5 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur vidéo 2 ports
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis