Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231DD2DUA

Lo switch KVM Dual DVI USB a due porte SV231DD2DUA consente a due PC dotati ognuno di porte Dual DVI di condividere due monitor, un microfono e altoparlanti, una tastiera e un mouse nonché altre due periferiche USB.

Soluzione ideale per designer grafici, disegnatori CAD/CAM o istituti scolastici e finanziari, lo switch KVM doppio monitor consente di commutare immediatamente tra PC con doppio display DVI con un semplice tasto mantenendo livelli di qualità video professionali su entrambe i monitor. Lo switch Dual DVI è dotato inoltre di hub USB integrato che consente di collegare periferiche USB 2.0 quali unità thumb, dischi rigidi esterni o webcam condividendole tra sistemi collegati ed eliminare la necessità di dover acquistare periferiche doppie.

Nota: Questo switch KVM supporta solo i segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

Applicazioni

• Il doppio controllo di sistema a partire da una singola workstation utente con schede video Dual Head permette di aumentare la produttività in ufficio

• Controllo di due computer con Dual display a partire da una singola postazione periferica (tastiera, mouse e due monitor)

• Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e multischermo

• L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB

Caratteristiche

• Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida

• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (DVI-Digital)

• Condivisione di periferiche mediante hub USB 2.0 (unità thumb, dischi rigidi esterni, webcam e così via)

• Allarme sonoro di conferma commutazione

• Commutazione combinata o indipendente delle porte audio

• Funzione EDID per facilitare la commutazione tra computer grazie alla memorizzazione delle impostazioni di monitoraggio nella console KVM

• Supporta tutti i sistemi operativi USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS e così via)

• Conforme allo standard TMDS per supportare emulazione DDC2B e HDCP per la protezione dei contenuti digitali

• Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Audio	Sì
	Porte KVM	2
	Interfaccia PC	USB

	Tipo video PC	DVI
	Multimonitor	Yes
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	144000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - DVI-I (29 pin)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		4 - DVI-I (29 pin)
		2 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		4 - Verde - Host online, Rosso - Host selezionato
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio

	Lunghezza prodotto	6.4 in [16.3 cm]
	Larghezza prodotto	6.3 in [16 cm]
	Altezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
	Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
	Peso prodotto	27.5 oz [779 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.6 in [29.5 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Package Height	2.8 in [7.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - KVM doppio DVI due porte
		1 - Piedini in gomma
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.