

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI VGA para 2 Monitores con USB y Audio

ID del Producto: SV231DDUSB



El conmutador KVM para doble monitor (DVI+VGA), con 2 puertos, modelo SV231DDUSB, de StarTech.com constituye una solución de conmutación multimedia entre dos pantallas, lo cual permite que 2 computadoras utilicen un solo juego periférico de ratón y teclado USB.

Con soporte para interfaces de video de alta resolución, el versátil conmutador KVM para doble monitor ofrece 1 puerto VGA (análogo) y 1 puerto DVI-I por conexión de PC, así como capacidad de cambio de audio entre las computadoras conectadas.


Dado que ofrece la capacidad necesaria para prácticamente cualquier aplicación, este conmutador KVM para doble monitor incluye un concentrador USB de 2 puertos que permite que los periféricos USB 2.0 conectados puedan ser compartidos por las computadoras conectadas, lo cual evita tener que adquirir el doble de periféricos.

Apropiado para cualquier espacio de trabajo, el conmutador KVM para monitor dual tiene además un diseño compacto, para escritorio, con una resistente caja de metal que garantiza su durabilidad.

NOTA: si bien el conmutador KVM soporta tanto DVI-I (modo análogo), como DVI-D (solo digital), ambos PC de origen deben tener el mismo tipo de señal de salida para que se pueda efectuar la conmutación correctamente. Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre PC y KVM, y entre KVM y consola. En caso necesario, consulte con nuestro equipo de soporte técnico si requiere asistencia para identificar el PC de origen (fuente).

Este conmutador KVM para monitor dual DVI + VGA de 2 puertos está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para sistemas informáticos multimedia compatibles con tarjetas de vídeo de doble cabezal
- Adecuado para entornos en los que haya interferencias electromagnéticas o en el que sea necesario una resistente caja protectora de metal
- Ideal para la industria financiera, bancaria, de diseño gráfico o multimedia, ingeniería, así como aplicaciones que utilicen CAD/CAM, donde se requieren el uso de unidades de doble pantalla con alta resolución.
- Solución perfecta para entornos en los que se utilicen computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y servidores que requieran tanto VGA, como DVI digital

Características

- Selección directa de canal y funcionamiento mediante el uso del botón del panel frontal y los comandos de acceso rápido del teclado
- Es posible compartir un teclado y un ratón USB, además de otros dos periféricos USB, con dos computadoras
- Soporta Monitor Doble/Monitores de Pantalla Plana [1 x DVI + 1 x VGA]
- Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
- La tecnología DVI-I con enlace único soporta la transmisión de señales de vídeo digital y análogo
- Caja de metal para mejor blindaje y protección
- Conforme a HDCP para garantizar la protección de contenido digital
- Soporta emulación DDC2B y salida a EDID, por lo que el adaptador de pantalla puede reconocer y configurar automáticamente la resolución de manera de hacer coincidir las funciones de la pantalla

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI+VGA
Soporte de Pantalla Doble	Yes
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

		2 - DVI-I (29 pines)
		2 - USB B (4 pines)
		2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)		2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Si bien el KVM soporta DVI-I (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), las dos PC fuentes deben proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda en lo posible utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a Consolas. Si necesita ayuda para identificar su fuente, comuníquese con soporte técnico.
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Salida	9V DC
	Alimentación de Salida	1.7A
	Polaridad Central	Positivo
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	6.4 in [16.3 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
	Altura del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Peso del Producto	25.8 oz [730 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Altura de la Caja	7.6 in [19.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 lb [1.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM DVI/VGA, 2 puertos
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.