

2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Produkt-ID: SV231DDVDUA



Der 2-Port Dual-Monitor KVM-Schalter (DVI+VGA) SV231DDVDUA bietet eine komplette Multimedia-Umschaltlösung, mit der Benutzer zwei Dual-Display-Computer mittels eines einzigen Satzes USB-Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) steuern können.

Der Dual-Monitor KVM-Schalter unterstützt hochauflösende Video-Schnittstellen und bietet je einen VGA- (analog) und einen DVI-I-Anschluss pro Computerverbindung sowie die Möglichkeit, die Audiosignale zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.

Der DVI/VGA KVM-Schalter bietet mit einem integrierten 2-Port-USB-Hub zum Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten zur Verwendung durch alle angeschlossenen Computer Vielseitigkeit für praktisch jede Anwendung und spart die Kosten der Anschaffung von Zweitgeräten.

Der Dual-Monitor KVM-Switch passt auf nahezu jeden Arbeitsplatz. Er ist in ein kompaktes, robustes Metallgehäuse eingebaut, das lang anhaltende Funktion gewährleistet.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Mit dieser perfekten Lösung für Desktop-Computer, Workstations und Server mit sowohl VGA- (analog) als auch DVI-Ports (digital) können Benutzern Konfigurationen mit zwei Monitoren nutzen.

- Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Programme verwenden, bei denen hochauflösende Dual-Monitore notwendig sind.
- Durch die stabile Metallkonstruktion auch geeignet für den Gebrauch in Bereichen mit starker elektromagnetischer Interferenz.
- Vielseitige Unterstützung für Konfigurationen, in denen ein Rechner DVI+VGA und der andere VGA+VGA unterstützt (mit unseren Adaptern).

Merkmale

- Direkte Auswahl von Kanal und Betrieb über die Druckschalter in der Frontblende oder über Hotkeys auf der Tastatur.
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1200
- Unabhängige oder simultane Audio-Umschaltung
- Betriebssystem-unabhängig (keine Treiber oder Software erforderlich).
- Volle Unterstützung von Plug and Play-Peripheriegeräten.
- Status-LED für einfache Überwachung des Portstatus
- USB-Tastatur und -Maus sowie zwei weitere USB-Peripheriegeräte können von zwei Computern gemeinsam verwendet werden.
- Akustisches Signal bei Computer-Umschaltung.
- Auswählbare Zeitintervalle für die automatische Überprüfung.
- Funktionstaste auf der Rückseite zur Einstellung der Videosignalstärke.
- HDCP-konform
- Unterstützt DDC2B-Emulation und EDID-Passthrough. So kann der Displayadapter die Monitorauflösung erkennen und automatisch gemäß den Anzeigefunktionen konfigurieren.
- Unterstützt Dual-Monitor-/Flachbildschirme [1xDVI und 1xVGA]

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2

PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI+VGA
Mehrfach-Monitor	Yes
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
MTBF	64691 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DVI-I (29-polig)



USB B (4-polig)

VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Dieser KVM-Schalter unterstützt nur DVI-D-Signale (digital). Es wird empfohlen, möglichst DVI-D-Kabel für alle Verbindungen von PCs zu KVM und von KVM zu Konsole zu verwenden, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation der korrekten Kabel benötigen.
---------	---

Anzeiger


LED-Anzeiger	Grün - Stromversorgung
	Grün - PC erkannt
	Rot - PC-Anzeige

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
--------------------	-----------------------------



Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	6.4 in [16.3 cm]
Produktbreite	6.3 in [16 cm]
Produkthöhe	2.2 in [57 mm]
Produkttiefe	3.9 in [100 mm]
Produktgewicht	27.5 oz [779 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.8 in [19.9 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Zwei-Port KVM-Switch
	Selbstklebende Füße
	Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

