

Conmutador Automático de Vídeo VGA de 2 puertos - Switch Selector de Dos Salidas

ID del Producto: ST122VGAU



El Conmutador Automático VGA (ST122VGAU) permite compartir una pantalla con dos ordenadores y priorizar sus señales VGA. El conmutador VGA dispone de un puerto de entrada VGA primario y otro secundario, y genera una señal de salida automáticamente desde el puerto de entrada primario. Cuando se interrumpe el flujo de la señal conectada al puerto de entrada primario, automáticamente el conmutador cambia a la señal de vídeo en el puerto de entrada VGA secundario.

Diseñado para brindar un máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático VGA también ofrece control manual de señales mediante botones en un panel frontal muy fácil de usar que permite alternar entre las fuentes de vídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



















Aplicaciones

- Ideal para usar con un ordenador portátil y un proyector en salas de reuniones y presentaciones, como respaldo de sistemas de control y seguridad, y en aplicaciones de conmutación de audio y vídeo en el hogar
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales donde se necesita conectar más de un reproductor de audio y vídeo
- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Prueba, Centros de



Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de vídeo

Características

- Selecciona automáticamente la prioridad de proyección de las señales de vídeo entrantes
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
- Botones de selección en un panel frontal fácil de usar
- Fácil instalación en minutos nada más
- Ancho de banda de 250 MHz
- Resistente gabinete de acero
- Soporta DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB en puerto 1

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Entrada A/V	VGA
	Cantidad de Puertos	2
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
	Estándares Industriales	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (sólo el Puerto 1 soporta DDC)
Rendimiento		
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Ancho de Banda	250 MHz
	MTBF	80.000 horas
Conector(es)		
	Conector A	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)



Observaciones / Requisitos

Nota La prioridad del puerto 1 es mayor que la del puerto 2

cuando ambas señales están activas

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Salida 9V DC

Alimentación de Salida 0.3A

Polaridad Central Positivo

Consumo de Energía 2.7

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 5.1 in [13.0 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.6 cm]

Altura del Producto 7.7 in [19.5 cm]

Peso del Producto 14.8 oz [419.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.1 in [15.6 cm]

Ancho de la Caja 7.2 in [18.2 cm]

Altura de la Caja 3.4 in [8.7 cm]

Peso (de la Caja) del

Envío

1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador Automático VGA de 2 Puertos



1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.