

Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

N° de produit: SV231DDVDUA



Le commutateur KVM double écran 2 ports (DVI+VGA), référence SV231DDVDUA, offre une solution de commutation multimédia complète, permettant aux utilisateurs de contrôler deux ordinateurs double écran à l'aide d'un seul ensemble de périphériques USB (souris et clavier).

Grâce à la prise en charge des interfaces vidéo de haute résolution, ce commutateur KVM double moniteur offre une connexion d'ordinateur par port VGA (analogique) et DVI-I, ainsi qu'une capacité de commutation audio entre les ordinateurs connectés.

Garantissant une polyvalence pour quasiment toutes les applications, le commutateur KVM DVI/VGA est doté d'un concentrateur USB 2 ports intégrés, permettant le partage de périphériques USB 2.0 connectés entre les ordinateurs connectés ; il supprime ainsi la nécessité d'acheter des périphériques supplémentaires.

Adapté à tout espace de travail, le commutateur KVM double écran offre une conception KVM de bureau compacte et inclut un châssis métallique robuste qui garantit des performances durables.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Solution parfaite pour les bureaux, les stations de travail et les serveurs dotés de ports numériques VGA et DVI, permettant à un utilisateur de tirer profit des configurations de moniteur double.
- Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les

concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités de moniteur double à haute résolution sont requises.

- La conception robuste en métal permet une utilisation dans les environnements présentant des interférences électromagnétiques.
- Prise en charge polyvalente des configurations avec une machine dotée de ports DVI et VGA et une autre dotée de ports VGA et VGA (avec adaptateurs disponibles).

Spécifications techniques

- Sélection directe du canal et fonctionnement à l'aide du bouton poussoir du panneau avant ou des touches de raccourci du clavier.
- Prend en charge une résolution maximale de 1920 x 1200
- Commutation indépendante ou simultanée des ports audio
- Système d'exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
- Prise en charge intégrale des périphériques Plug-n-Play.
- Affichage de la LED d'état facilitant la surveillance du statut du port.
- Possibilité de partager un clavier et une souris USB et deux autres périphériques USB entre au plus deux ordinateurs.
- Indicateur sonore de commutation d'ordinateur.
- Intervalles de temps sélectionnables pour le balayage automatique.
- Touche de fonction arrière permettant le réglage de la force d'un signal vidéo.
- Conformité à la norme HDCP.
- Prise en charge de l'émulation DDC2B et du passe-système EDID, permettant à l'adaptateur de reconnaître et de configurer automatiquement la résolution de l'écran afin de l'adapter aux capacités de l'écran.
- Prise en charge des écrans Double moniteur/Écran plat [1 x DVI + 1 x VGA].

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge audio Oui

Nombre de ports KVM 2



Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI+VGA
Prise en charge écran double	Yes
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui - Single Link
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	64691 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	DVI-I (29 broches)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	DVI-I (29 broches)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)



USB B (4 broches)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Notes
spéciales /
Configuration

Remarque Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour trouver les câbles qui conviennent.


Indicateurs

Indicateurs lumineux Vert - Alimentation
Vert - PC détecté
Rouge - Indicateur PC

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions
environnementales



Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.4 in [16.3 cm]
Largeur du produit	6.3 in [16 cm]
Hauteur du produit	2.2 in [57 mm]
Profondeur du produit	3.9 in [100 mm]
Poids du produit	27.5 oz [779 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.8 in [19.9 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM 2 ports
	Patins protecteurs
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis