

DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV231DDVDUA



SV231DDVDUA 2-portars KVM-switch för dubbla skärmar (DVI+VGA) är en komplett lösning för växling av multimedia och låter användare kontrollera två datorer med dubbla skärmar med en enda uppsättning av USB-mus och -tangentbord.

Denna KVM-switch med dubbel vy har stöd för videogränssnitt med hög upplösning och ger en VGA- (analog) och en DVI-I-port per datoranslutning samt möjlighet till audioväxling mellan anslutna datorer.

DVI/VGA KVM-switchen ger mångsidighet till nästan alla användningar och har en integrerad 2-portars USB-hubb som låter anslutna USB 2.0-tillägg delas mellan anslutna datorer så att man slipper köpa dubbla tillägg.

KVM-switchen för dubbla bildskärmar passar alla arbetsplatser och har en kompakt KVM-design och ett stabilt metallchassi som garanterar hållbar prestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Perfekt lösning för stationära datorer, arbetsstationer och servrar med både digitala VGA- och DVI-portar och låter användaren utnyttja dubbelskärmarna till fullo
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, ingenjörer, multimedia-designers och industrier som använder CAD/CAM samt där dubbla skärmar med hög upplösning behövs
- Lämplig för omgivningar med elektromagnetisk störning, baserad på stabil metalldesign
- Mångsidigt stöd för konfigurationer där en maskin har DVI % VGA och den andra har VGA & VGA (med tillgängliga adaptrar)

## Funktioner

- Direkt kanalval och användning med knapp på frontpanelen och genvägskommandon på tangentbordet
- Stöder en maximal upplösning på 1920x1200
- Oberoende USB-hubb och audio-switching
- OS-oberoende (ingen mjukvara eller drivrutin behövs)
- Fullt stöd för plug-and-play-tillägg
- LED-skärm visar portens status
- USB-tangentbord och -mus plus ytterligare två USB-tillägg kan delas mellan upp till två datorer
- Tonindikator för datorväxling
- Valbara tidsintervall för auto scan
- Bakre knapp för justering av videostyrka
- HDCP-kompatibel
- Stöder DDC2B-emulering och EDID-genomströmning, vilket låter skärmadaptern känna igen och auto-konfigurerar skärmupplösningen för att matcha skärmens egenskaper
- Stöder dubbelskärmar/plattskärmar [1 x DVI + 1 x VGA]

---

### Hårdvara

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantipolicy | 3 Years |
| Audio         | Ja      |
| KVM-portar    | 2       |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| PC-gränssnitt      | USB     |
| PC-videotyp        | DVI+VGA |
| Flera skärmar      | Yes     |
| Hyllmonterbar      | Nej     |
| Medföljande kablar | Nej     |
| Kedjekoppling      | Nej     |

---

#### Prestanda

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter | Nej                             |
| DVI-stöd                                     | Ja - Single Link                |
| IP-kontroll                                  | Nej                             |
| Hot-Key Selection                            | Ja                              |
| Maximal digital upplösning                   | 1920 x 1200                     |
| Maximalt antal användare                     | 1                               |
| Stöd för portval                             | Tryckknapp och genvägskommandon |
| Medeltid mellan fel (MTBF)                   | 64,691 Hours                    |

---

#### Kontakt(er)

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Konsolgränssnitt | 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)           |
|                  | 1 - DVI-I (29-stifts)                   |
|                  | 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)  |
|                  | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) |
| Värdkontakter    | 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)           |
|                  | 2 - DVI-I (29-stifts)                   |

2 - USB B (4-stifts)

2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.

KVM-switchen stöder endast DVI-D (digital)-signaler och DVI-D-kablage rekommenderas vid alla anslutningar mellan datorn till KVM och KVM till konsol för att garantera korrekt funktion. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera rätt kablar.

#### Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Grön – ström

2 - Grön - Dator identifierad

2 - Röd - Dator-indikator

#### Ström

Strömkälla

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.8A

Utspänning

12V DC

Utström

1.5A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

18

#### Miljö

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet

80% RH

## Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Kabinetttyp  | Stål             |
| Produktlängd | 6.3 in [16.0 cm] |
| Produktbredd | 3.9 in [10.0 cm] |
| Produkthöjd  | 2.2 in [5.5 cm]  |
| Produktdjup  | 3.9 in [100 mm]  |
| Produktvikt  | 1.7 lb [0.8 kg]  |

## Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal       | 1                 |
| Paketets längd          | 11.6 in [29.4 cm] |
| Package Width           | 7.8 in [19.8 cm]  |
| Paketets höjd           | 2.8 in [7.2 cm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 2.8 lb [1.3 kg]   |

## Vad det är i lådan

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Två portars KVM-switch                |
|                 | 4 - möbeltassar                           |
|                 | 1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU) |
|                 | 1 - Instruktionsbok                       |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.