

Commutateur professionnel 2 ports USB DisplayPort KVM avec commande par touche directe

N° de produit: SV231DPU



Ce commutateur 2 ports USB DisplayPort KVM combine les normes de la génération suivante d'interface d'affichage numérique avec la commande KVM directe des ordinateurs PC ou Mac connectés.

Permettant un contrôle idéal de plusieurs ordinateurs, dans le cadre d'applications multimédia haute résolution très exigeantes ou d'environnements informatiques requérant une réelle capacité de haute définition, le commutateur KVM robuste prend en charge les connexions DisplayPort, à une résolution native de 2560 x 1600 (@60 Hz, 30 bpp) et un audio numérique HD 7,1 (lorsqu'il est connecté à des écrans et des sources compatibles).


Idéal pour les applications qui utilisent une imagerie statique de haute qualité, telles que les applications médicales et de soins de santé (diagnostics par IRM, rayons X, etc.), le commutateur prend en charge une résolution maximale de 3840 x 2400 à une fréquence de rafraîchissement réduite.

Ce commutateur KVM polyvalent combine performances optimales, rapport qualité-prix excellent et capacité multimédia exceptionnelle ; il inclut également trois ports de console USB Plug-and-Play, dont deux périphériques dédiés (souris et clavier) et un port concentrateur USB 2.0, permettant ainsi aux utilisateurs de partager une souris et un clavier USB ainsi qu'un périphérique USB 2.0 entre les ordinateurs PC ou Mac connectés.

Le commutateur 2 ports KVM offre une solution de commande simple mais complète. Le bouton-poussoir situé sur le panneau avant, la commutation à touche directe et sa conception à facteur de forme réduit, incluant des ports de connexion sur le panneau arrière, permettent d'éviter les espaces de travail encombrés.

Le commutateur DisplayPort KVM SV231DPU bénéficie d'une garantie de 3 ans et d'une assistance technique gratuite à vie, garantissant ainsi des performances fiables, sur de longues durées.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution idéale pour la conception multimédia, la postproduction et l'édition vidéo utilisant des ordinateurs PC ou Mac.
- Permet le contrôle centralisé de plusieurs serveurs de signalisation numérique haute résolution.
- Ce produit est utile pour les écrans d'imagerie médicale et de soins de santé de haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X.
- Adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.
- Regroupez vos systèmes de topographie par satellite sur une seule console.

Spécifications techniques

- StarTech.com est la première entreprise à avoir introduit un DisplayPort KVM sur le marché.
- Système d'exploitation indépendant - aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
- Résolution native : 2560 x 1600 @ 60 Hz, au-delà de 1080p.
- Commutation par touche directe et bouton poussoir.
- Prise en charge d'une résolution maximum de 3840 x 2400 à de plus faibles fréquences de rafraîchissement.

- Prise en charge des connexions informatiques natives DisplayPort – aucun adaptateur requis.
- Compatible avec les adaptateurs Mini-DisplayPort.
- Prise en charge audio haute définition 7.1 canaux.
- Partage de périphérique USB 2.0.
- Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers, souris USB et périphériques connectés.
- Prise en charge branchement à chaud ou déconnexion et détection du lien statut-panne.
- Conformité aux normes VESA et CEA.
- Intervalles de temps de numérisation définis par l'utilisateur.
- Prise en charge DDC2B pour la détection du moniteur.
- Prise en charge du raccordement direct.

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui - Dual Link

Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	2560 x 1600 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 broches) 3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	2 - DisplayPort (20 broches) 2 - USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port) 2 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	110V-240V AC
Courant d'entrée	0.4A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif

Type de prise	N
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4 cm]
Profondeur du produit	2.6 in [65 mm]
Poids du produit	14.7 oz [417.3 g]
Informations d'emballage	
Longueur du Paquet	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Poids brut	3.0 lb [1.3 kg]
Contenu du paquet	
Inclus dans le paquet	1 - KVM DisplayPort 2 ports
	1 - Pieds en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)
	1 - Manuel

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis