

4 Port VGA 350 MHz Video Splitter hochauflösend - 1 x VGA (Stecker) 4 x VGA (Buchse)

Produkt-ID: ST124PROEU



Der 4-Port-VGA-Video-Splitter ST124PROEU mit hoher Auflösung und 350 MHz splittet ein VGA-Video-Quellsignal auf 4 Monitore oder Projektoren gleichzeitig. Diese professionelle Lösung ist perfekt geeignet für Präsentationen, Unterrichtsräume, Messen oder Ladendisplays, wo Video höchster Qualität auf mehreren Monitoren erforderlich ist.

Dieser VGA-Splitter mit hoher Auflösung unterstützt Monitore mit bis zu 350 MHz Videobandbreite und Displayauflösungen von bis zu 2048 x 1536 bei 80 Hz. Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet der VGA-Splitter einen integrierten Verstärker-Stromkreis, mit dessen Hilfe die Reichweite des Videosignals auf bis zu 65 Meter erweitert werden kann. So können Sie Ihre Displays an dem für die Anwendung am besten geeigneten Ort platzieren.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts., Stecker-auf-Buchse-VGA-Verlängerungskabel erforderlich (MXT101HQ)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erstellen Sie ansprechende Multimedia-Präsentationen für die Vorführung in Vortragssälen und Klassenzimmern.

- Fahrpläne und Warnungen/Durchsagen auf Flughäfen, Busbahnhöfen und Bahnhöfen usw.
- Schaffen Sie auffällige Displays auf Messen und in Sälen
- Bessere Sichtbarkeit für Anzeigen und Werbespots durch Produktwerbung in Geschäften des Einzelhandels.
- Zeigen Sie Ihre Botschaft auf mehreren Monitoren bei Verkaufsshows oder auf Informationsständen/-kiosken.
- Eine einfache und schnelle Lösung, ein Videosignal in einem Saal oder auf Andachtsstätten zu splitten.

Merkmale

- Ermöglicht die gleichzeitige Anzeige von 1 Videoquelle auf 4 verschiedenen Monitoren
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2048 x 1536 bei 80Hz
- Hohe Videobandbreite (350 MHz)
- Serienschaltung (Daisy Chain) für fast unbegrenzte Erweiterung
- Maximale VGA-Kabellänge von 65 m
- Nutzt standardmäßige Monitorverlängerungskabel (siehe Zubehör)
- DDC-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	4
Industrienormen	DDC-kompatibel - alle anderen Monitore müssen die höchste Videoauflösung des an Video-Ausgang 1 angeschlossenen CCD-Monitor unterstützen

Leistung

Max. Kabellänge	213.2 ft [65 m]
Max. Analogauflösungen	2048x1536 @ 80Hz
Bandbreite	(-3db) 350MHz
Allgemeine	Stecker-auf-Buchse-VGA-Verlängerungskabel

Spezifikationen erforderlich (MXT101HQ)

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	7.2 in [18.2 cm]
Produktbreite	3.3 in [8.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	14.1 oz [400.0 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.4 in [24.0 cm]
Paketbreite	7.2 in [18.4 cm]
Pakethöhe	3.6 in [9.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4 Ports, hohe Auflösung Video-Splitter
	4 - Gummifüße
	1 - Netzadapter
	1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.