

Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio

ID prodotto: SV231DVIUAHR



Lo switch KVM Dual Link USB DVI ad alta risoluzione a 2 porte SV231DVIUAHR mette a disposizione un controllo semplice, ma completo, per un massimo di 2 computer connessi, offrendo capacità di commutazione audio e supporto per applicazioni ad alta risoluzione (supporta risoluzioni oltre 1080p: 2560x1600 a 60 Hz, fino a 3840 x 2400 a frequenze di aggiornamento più basse), creando una soluzione di commutazione KVM superiore che si integra perfettamente negli ambienti più esigenti sia multimediali, medici che di imaging .

Lo switch KVM USB DVI a 2 porte è compatibile con tutti i sistemi operativi che prevedono USB e dispone di un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere dispositivi USB a elevata velocità (fino a 2) tra computer.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Progettato per ampi schermi ad alta risoluzione, come gli schermi multimediali, le configurazioni per il trading finanziario e i monitor per il settore medico

- Ideale per utilizzare desktop, workstation e server con schermi ad altissima risoluzione
- Ottimo per studi televisivi e di produzioni grafiche dove è fondamentale ottenere immagini digitali nitide e senza perdite di dati
- Per la condivisione di computer per il gaming e dispositivi USB in ambiente domestico

## Caratteristiche

- Progettato per applicazioni ad alta risoluzione: 2560x1600 a 60 Hz: Supporta risoluzioni maggiori (3840 x 2400) alle frequenze di aggiornamento più basse
- Selezione dei computer tramite i pulsanti posti sul pannello frontale e i tasti di scelta rapida
- L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere fino a tre dispositivi USB ad alta velocità tra computer
- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano lo standard USB
- Conforme a HDCP

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----

Supporto DVI	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	2560x1600 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	126397 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - DVI-I (29 pin) 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 2 - DVI-I (29 pin) 2 - USB B (4 pin)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	È possibile ottenere risoluzioni superiori a 2560x1600 utilizzando una frequenza di aggiornamento più bassa. Ad esempio 3840x2400 a 30 Hz
------	---

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A

Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [15.9 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	3.9 in [9.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 lb [1.1 kg]

---

#### Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - KVM DVI USB a 2 porte

1 - Base con piedini in gomma

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.