


## Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

N° de produit: ST2000SPEXI



La carte réseau Gigabit PCI Express 2 ports ST2000SPEXI vous permet d'ajouter deux ports Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express 4 voies (x4 ou plus). Chaque port est entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3/u/ab, pour l'auto-négociation 10/100/1000 Mb/s.

Cette carte réseau Gigabit Ethernet 2 ports est dotée d'un chipset Intel® I350 haute performance, qui offre plusieurs options de pilote avancées, dont la prise en charge de l'agrégation des liens/l'association de cartes réseau, vous permettant d'ajouter de la bande passante à votre système. La prise en charge des trames étendues, du mode duplex complet et du marquage VLAN 802.1q participe également à une configuration réseau efficace.

Egalement utile aux applications de virtualisation (vérifiez la compatibilité de votre chipset avec votre logiciel de machine virtuelle) ou au paramétrage d'une configuration hôte sur deux résidences, cette carte réseau à 2 ports vous permet plusieurs scénarios réseau complexes, selon vos besoins professionnels. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

#### Applications

- Idéale pour les environnements de machine virtuelle avec de multiples systèmes d'exploitation requérant des NIC partagées ou dédiées
- Offre une connectivité redondante permettant de garantir une connexion réseau ininterrompue

- Configurez un système mandataire (proxy) ou de passerelle (gateway) pour ajouter une couche de sécurité
- Spécialement conçue pour les clients, serveurs et postes de travail PC disposant de peu de fentes PCI Express libres

## Spécifications techniques

- Deux ports Ethernet RJ-45 compatible 10/100/1000 Mb/s
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge Wake-on-LAN et démarrage à distance
- Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus
- Conformité totale aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE802.3ad (agrégation de liens), et prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IP, TCP, UDP), du déchargement de la segmentation (TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
- Compatible avec les spécifications de base PCI Express 2.1 (rétrocompatible avec 1.0a/1.1)
- Compatibilité avec la norme PCI Express 4 voies (x4) avec des slots PCI-E x4, x8 et x16
- Prise en charge de la technologie de virtualisation Intel® (VT-c, VMDq, SR-IOV)
- Prise en charge de l'association de cartes réseau

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	Spécifications de base PCI Express 2.1 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

ID du chipset Intel - I350-AM2

---

Performance

Vitesse max. de transfert de données	2000 Mbit/s (Duplex intégral)/1000 Mbit/s (semi-duplex)
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Oui
MTBF	432 400 heures
Protocoles pris en charge	IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)

---

Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI Express x4
Ports externes	RJ-45

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	Linux 2.4.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>

---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Slot PCI Express x4 ou plus (x8, x16) disponible
---	--

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison/activité
	Indicateur 10/100/1000 Mb/s

---

Conditions



environnements

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5~85 %

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	2.6 in [67 mm]
Largeur du produit	0.7 in [19 mm]
Hauteur du produit	4.8 in [12.1 cm]
Poids du produit	2.8 oz [80 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Poids brut	5.8 oz [165 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	CD de pilote
	Manuel d'instruction
	Support faible encombrement
	Carte réseau 2 ports

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

