

## Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

ID del Producto: ST3300GU3B



El concentrador portátil USB 3.0, modelo ST3300GU3B, incluye un puerto GbE integrado, el cual permite ampliar su conectividad con computadores portátiles mediante tres puertos externos USB 3.0, así como una red Gigabit a través de una sola conexión USB 3.0. Este concentrador es el accesorio ideal de computador portátil para su Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 y muchos otros dispositivos.


El concentrador, con un diseño compacto y de fácil transporte, fusiona el soporte para redes Gigabit y el acceso a un concentrador USB 3.0 en una caja de aluminio de peso ligero, pero resistente, y ofrece los puertos de conectividad indispensables cuyo número suele estar limitado o no existir en computadores móviles modernos. Además, con el cable incluido de conexión USB 3.0 anfitrión no es necesario llevar otro cable y este dispositivo se puede llevar dentro de la bolsa de su computador portátil, lo cual ofrece máxima portabilidad.

Para conexiones en red más rápidas e ininterrumpidas, el puerto integrado Ethernet maximiza la capacidad de 5Gbps de la interfaz USB 3.0, a fin de permitir el acceso por cable a Gigabit, totalmente compatible con las normas IEEE 802.3/u/ab. Además, el puerto GbE es compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), a fin de reiniciar a distancia su computador a través de su red.

Accesorio ideal para computadores portátiles, este concentrador USB móvil resulta perfecto para conectar periféricos que requieren poca potencia, como un ratón, un teclado o una unidad de memoria USB (flash), y además incluye un adaptador universal de alimentación para la conexión de dispositivos como .

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- El accesorio perfecto de viaje, ya que ofrece más opciones de conectividad y permite trabajar de forma sencilla con un Ultrabook, un PC portátil o netbook al desplazarse
- Accesorio ideal de ordenador portátil para Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 y otros dispositivos
- Conexión de una amplia variedad de periféricos con un ordenador portátil doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.2 Gen 1
- Adicione soporte a redes Gigabit a su portátil para poder utilizarlo en salas de juntas, hoteles, aulas de clase, oficinas, o en entornos domésticos
- Reemplace un puerto integrado Ethernet averiado de un ordenador portátil, o actualice su equipo para que tenga conectividad de 1000 Mbps

## Características

- TAA Compliant
- Ofrece 3 puertos USB 3.0 en el concentrador y soporte para hasta 5 Gbps
- Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
- Caja de aluminio de diseño compacto, delgado y de peso ligero, para máxima portabilidad
- Adaptador combinado de estilo llave ("dongle"), con cable integrado USB 3.0
- Compatible con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3az
- Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio a 10/100/1000 Mbps

- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Incluido adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)

---

#### Hardware

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Política de Garantía            | 2 Years                                                                                                                                                                                                                 |
| Puerto(s) de dispositivos USB-C | No                                                                                                                                                                                                                      |
| Conexión anfitrión USB-C        | No                                                                                                                                                                                                                      |
| Puerto(s) de carga rápida       | No                                                                                                                                                                                                                      |
| Cantidad de Puertos             | 3                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaz                        | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)<br><br>USB 3.2 Gen 1<br><br>RJ45 (Ethernet Gigabit)                                                                                                                                                |
| Tipo de Bus                     | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)                                                                                                                                                                                                    |
| Estándares Industriales         | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br><br>IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding<br><br>USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 |
| ID del Conjunto de Chips        | Genesys Logic - GL3523<br><br>ASIX - AX88179                                                                                                                                                                            |

---

#### Rendimiento

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wake On Lan                           | Sí                                                               |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)<br><br>2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                         |
| Control de Flujo                      | Full duplex flow control                                         |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Redes Compatibles   | 10/100/1000 Mbps |
| MDIX Automático     | Sí               |
| Soporte Full Duplex | Sí               |
| Jumbo Frame Support | 4K max.          |

#### Conector(es)

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) |
|                         | 1 - RJ-45                                 |
|                         | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) |

#### Software

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11                                                 |
|                   | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022                        |
|                   | macOS 10.6 a 10.15, 11.3 a 15.0                                                       |
|                   | Chrome OS™ <br / >Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 y superiores - Solamente las Versiones LTS |

#### Observaciones / Requisitos

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 disponible                                                                              |
| Nota                                | Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión USB 2.0. |

#### Indicadores

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Indicadores LED | 1 - Enlace    |
|                 | 1 - Actividad |

#### Requisitos de Energía

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada     | 100 - 240 AC                             |
| Corriente de Entrada   | 0.5 A                                    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tensión de Salida      | 5 DC     |
| Alimentación de Salida | 2 A      |
| Polaridad Central      | Positivo |
| Tipo de Enchufe        | H        |
| Consumo de Energía     | 10       |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)                      |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 75°C (14°F to 167°F)                    |
| Humedad                       | 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación) |

---

#### Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Negro           |
| Factor de forma       | Compacto        |
| Tipo de Gabinete      | Aluminio        |
| Longitud del Cable    | 5.8 in [148 mm] |
| Longitud del Producto | 3.4 in [8.7 cm] |
| Ancho del Producto    | 1.7 in [4.3 cm] |
| Altura del Producto   | 0.6 in [1.4 cm] |
| Peso del Producto     | 2.2 oz [62.0 g] |

---

#### Información de la Caja

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1                |
| Longitud de la Caja  | 5.9 in [15.1 cm] |
| Ancho de la Caja     | 8.5 in [21.7 cm] |
| Altura de la Caja    | 2.2 in [5.5 cm]  |

Peso (de la Caja) del Envío 12.4 oz [350.0 g]

---

Contenido de la Caja

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Concentrador USB 3.0 de aluminio con adaptador GbE        |
|                     | 1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) |
|                     | 1 - CD de Controladores                                       |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones                                   |

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.