

Hub USB 3.0 (5Gbps) Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

N° de produit: ST4300U3C3



Le hub USB 3.2 Gen 1, référence ST4300U3C3, agit à la fois comme hub de données et chargeur USB en ajoutant trois ports de charge USB dédiés, ainsi que quatre ports de données USB 3.2 Gen 1 (pour un total de sept ports) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.2 Gen 1.

Les ports du hub USB sont conformes aux spécifications SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s, et sont rétrocompatibles avec les spécifications USB 2.0 et 1.x.

Ce hub USB avec alimentation externe comprend également 3 ports de charge USB dédiés (2 ports de 1 A et 1 port de 2 A), lui permettant ainsi de faire office de hub de données et chargeur USB. La prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 vous permet de charger la plupart des appareils mobiles, dont les iPhone® et iPad® d'Apple®, Microsoft®, Surface™, Samsung Galaxy Tab™, etc.

Conçu pour permettre un accès facile aux ports lors de la connexion ou déconnexion des appareils, ce hub est doté de ports à orientation verticale et d'un boîtier métallique compact et durable. Pour plus de polyvalence, il comprend un support pour installation murale.

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Utilisez-le dans des environnements de centre d'assistance de TI ou de banc d'essai pour bénéficier d'un hub USB et de ports de charge pour plusieurs appareils
- Installation là où les ports USB 3.2 Gen 1 doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Déployez vos capacités USB 3.2 Gen 1 à votre domicile ou votre bureau

## Spécifications techniques

- Bénéficiez de 4 ports de hub USB 3.2 Gen 1 et de 3 ports de charge USB dédiés (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Prise en charge des spécifications 1.2 de charge de batterie par USB, y compris pour les appareils Apple® et Samsung Galaxy™
- Conforme à la norme SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, avec la prise en charge d'une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
- Boîtier métallique compact
- Support de fixation murale inclus

---

### Matériel

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Politique de garantie   | 2 Years                                               |
| Port(s) appareil USB-C  | Non                                                   |
| Connexion hôte USB-C    | Non                                                   |
| Port(s) à charge rapide | Oui                                                   |
| Nombre de ports         | 7                                                     |
| Type de bus             | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                 |
| Normes de l'industrie   | Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 |

|                                         |                                                                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ID du chipset                           |                                                                 | VIA/VLI - VL812 |
| Performance                             |                                                                 |                 |
| Vitesse max. de transfert de données    | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)                                          |                 |
| Type et débit                           | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                        |                 |
| Connecteur(s)                           |                                                                 |                 |
| Types de connecteur                     | 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)                    |                 |
|                                         | 3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)                         |                 |
|                                         | 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)                     |                 |
| Logiciel                                |                                                                 |                 |
| Compatibilité système d'exploitation    | OS Independent; No additional drivers or software required      |                 |
| Notes spéciales / Configuration         |                                                                 |                 |
| Configurations du système et du câblage | Port USB 3.0 libre                                              |                 |
| Remarque                                | La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance |                 |
| Indicateurs                             |                                                                 |                 |
| Indicateurs lumineux                    | 1 - Alimentation                                                |                 |
|                                         | 4 - DEL de connexion de port de hub                             |                 |
| Alimentation                            |                                                                 |                 |
| Source d'alimentation                   | Adaptateur secteur inclus                                       |                 |
| Tension d'entrée                        | 100 - 240 AC                                                    |                 |
| Courant d'entrée                        | 1.5 A                                                           |                 |
| Tension de sortie                       | 12V DC                                                          |                 |
| Courant de sortie                       | 3 A                                                             |                 |
| Center Tip Polarity                     | Positif                                                         |                 |
| Type de prise                           | M                                                               |                 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Consommation électrique | 36 |
|-------------------------|----|

---

#### Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)    |
| Température de stockage       | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Humidité                      | Humidité relative de 20~80 %  |

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Type                | Desktop          |
| Type de boîtier     | Aluminium        |
| Longueur du produit | 4.3 in [11.0 cm] |
| Largeur du produit  | 1.8 in [4.5 cm]  |
| Hauteur du produit  | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Poids du produit    | 4.6 oz [131.0 g] |

---

#### Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 6.7 in [17.1 cm] |
| Package Width       | 4.1 in [10.5 cm] |
| Package Height      | 3.5 in [8.8 cm]  |
| Poids brut          | 1.2 lb [0.5 kg]  |

---

#### Contenu du paquet

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Hub de charge USB |
|                       | 1 - Câble USB 3.0     |

- 1 - Support de fixation murale (avec vis)
  - 4 - Pieds en caoutchouc
  - 1 - Adaptateur d'alimentation universel
  - 1 - Manuel d'instruction
- 

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis